

空压气缸综合Ⅱ
样本编号：CB-030SC

规格


项 目	HLD			
尺寸	08CS	12CS	16CS	20CS
缸径 mm	φ8×4	φ12×4	φ16×4	φ20×4
使用流体	压缩空气			
最高使用压力 MPa	0.7			
最低使用压力 MPa	0.2			
环境温度 °C	5~60			
配管口径	M3		M5	
动作行程 mm	12	16	20	30
往复内容积 cm ³	3.2	7.8	19.8	43.3
重复精度 mm	±0.01			
产品重量 kg	0.23	0.29	0.62	1.05
给油	不可			

各机种对应表

适用缸径		双作用型
φ8×4	P4	●
φ20×4	P40	●

●：对象機種 ○：准对象機種 ▲：敬请咨询 □：对象外

型号表示方法




符号	内 容
A 尺寸	
08CS	
12CS	
16CS	
20CS	
B 开关型号	
开关型号 请参阅卷头23~26的对应表。	
C 开关数	
R	开侧带1个
H	闭侧带1个
D	2带


夹持力性能数据

表示当供给压力为0.3、0.5、0.7MPa时，卡爪的爪部长度 ℓ 上的夹持力。


● 打开方向 (◁▷) 闭合方向 (▣▢) 均
—— (实线表示)




● HLD-08CS




● HLD-12CS



● HLD-16CS



● HLD-20CS



P4
Series

气缸
卡爪
夹持元件
气缸
开关

真空元件

空压阀

连接
空气元件

调速阀

空压辅助元件
接头
辅助阀

消音器

气管

气体发生装置

流体控制元件

电动执行器
带马达
规格
无马达
规格