



空压・真空・辅助元件综合
样本编号：CB-0245C


小型减压阀

RB500 Series

紧凑、省空间的内置逆流功能型。

● 配管口径：快插接头 $\phi 4$ 、 $\phi 6$

JIS 符号



RoHS



P4
Series

气缸
卡盘
关联元件
开关

真空元件

空压阀

空气元件
调节阀

空压辅助元件
接头
辅助阀
消音器

气管

气体发生装置

流体控制元件

带马达规格
无马达规格
电动执行器


规格

项目	RB500
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	1.0
耐压力 MPa	1.5
环境温度・流体温度 °C	5~60
设定压力 MPa	0.05~0.7 (注1)
溢流	无溢流
配管口径	IN-OUT 快插接头： $\phi 4$ ・ $\phi 6$ GAUGE Rc1/8
重量 g	68


注1：低压规格为0.05~0.35。

流量特性


● RB500-SSC4



● RB500-SSC6



压力特性



各机种对应表

	RB500
配管口径	快插接头 $\phi 4$ ・ $\phi 6$
P4	●
P40	▲

注1：压力表/压力传感器请另行订购。
(压力表选择项仅对应“T”)

注2：仅对应无溢流。

注3：接头方向仅对应直管型。

注4：P40中不接触气体的调压弹簧、调压螺钉部分使用镀锌。

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

型号表示方法

RB500 - SSC4 - NT P4 P40

机种型号

A 连接

B 选择项

型号选择时的注意事项

注1：安装在面板上时，请指定选择项符号“P”。

符号	内容
A 连接	
方向	IN S 直接安装
	OUT S 直接安装
口径	C4 $\phi 4$
	C6 $\phi 6$
B 选择项	
面板安装	无符号 无螺母
注1	P 带螺母
压力范围	无符号 0.05~0.7 MPa
	L 0.05~0.35 MPa
溢流	N 无溢流型
压力表	T 无压力表 (压力表安装口 Rc1/8)