




空压・真空・辅助元件综合
样本编号：CB-0245C

快排阀

2QV Series

● 配管口径：快插接头 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 、R1/8~R1/2

JIS 符号



RoHS

CAD

规格

项目	2QV
使用流体	空气
最高使用压力 MPa	1.0
最低使用压力 kPa	-100 (注1)
耐压力 MPa	1.5
流体温度 $^{\circ}\text{C}$	0~60
环境温度 $^{\circ}\text{C}$	0~60
切换角度 $^{\circ}$	90
使用气管	软尼龙管 (气管 F-15※※) 聚氨酯管 (气管 U-95※※、N U-※※)
安装方式	任意

注1：真空使用聚氨酯管模 (U-95※※、NU-※※) 时,请使用插入式卡套。
注2：使用了润滑剂,因此无法制作禁油处理规格。

型号表示方法

●快排阀

2QV - 04-04 - P4

●A 配管口径
(P气口)-(A气口)

各机种对应表

	2QV
配管口径	$\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$
P4	●

●：对象机种 ○：准对象机种
▲：请咨询本公司。 ■：对象外

符号		内容	专用支撑件 ※
2		2通阀	
A 配管口径 (P气口)-(A气口)			
标准	IN侧-OUT侧		2QV-P1
	04-04	快插接头 $\phi 4$ -快插接头 $\phi 4$	
	06-06	快插接头 $\phi 6$ -快插接头 $\phi 6$	
	08S-08S	快插接头 $\phi 8$ -快插接头 $\phi 8$	
	08-08	快插接头 $\phi 8$ -快插接头 $\phi 8$	
	10-10	快插接头 $\phi 10$ -快插接头 $\phi 10$	2QV-P2
	12-12	快插接头 $\phi 12$ -快插接头 $\phi 12$	
选择项	6A-04	R1/8 -快插接头 $\phi 4$	2QV-P1
	6A-06	R1/8 -快插接头 $\phi 6$	
	8A-06	R1/4 -快插接头 $\phi 6$	
	8A-08S	R1/4 -快插接头 $\phi 8$	
	10A-08	R3/8 -快插接头 $\phi 8$	2QV-P2
	10A-10	R3/8 -快插接头 $\phi 10$	
	15A-10	R1/2 -快插接头 $\phi 10$	
	15A-12	R1/2 -快插接头 $\phi 12$	
	04-6A	快插接头 $\phi 4$ - R1/8	2QV-P1
	06-6A	快插接头 $\phi 6$ - R1/8	
	06-8A	快插接头 $\phi 6$ - R1/4	
	08S-8A	快插接头 $\phi 8$ - R1/4	
	08-10A	快插接头 $\phi 8$ - R3/8	2QV-P2
	10-10A	快插接头 $\phi 10$ - R3/8	
	10-15A	快插接头 $\phi 10$ - R1/2	
	12-15A	快插接头 $\phi 12$ - R1/2	
	6A-6A	R1/8 -R1/8	2QV-P1
	8A-8A	R1/4 -R1/4	
	10A-10A	R3/8 -R3/8	2QV-P2
	15A-15A	R1/2 -R1/2	

※因本体尺寸而异,敬请注意。