


QEL Series

●配管口径：φ4・φ6

JIS 符号



空压・真空・辅助元件综合
样本编号：CB-0245C

主要特点

- 小型・省空间的管路直通型
内置φ4、φ6快插接头
备有大气开放型与带排气口接头型
- 标准采用耐臭氧材料
阀体标准采用防老化的耐臭氧材料
- 环保产品
材质不含对地球环境有害的物质
ROHS指令对应产品

规格


型号	QEL-H44	QEL-H66
使用流体	压缩空气	
最高使用压力	MPa	0.7
最低使用压力	MPa	0.1
最低工作压力	MPa	0.05
耐压力（常温时）	MPa	1.35
使用温度范围	°C 5~60（但是，不得冻结）	
配管口径	IN、OUT	φ4
	EXH	φ4
产品重量	g	5.2
安装方式	任意	
有效截面积	IN→OUT mm ²	1.8
	OUT→EXH mm ²	1.8

各机种对应表

配管口径	QEL
φ4、φ6	●
P4	▲

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外
注1：仅对应排气口带接头型。

型号表示方法



符号	内容
A	适用气管外径
H44	φ4
H66	φ6
B	选择项
无符号	带排气口接头型

注：接单生产产品。
请与我司营业所商谈。

使用示例

