




空压·真空·辅助元件综合
样本编号：CB-0245C

梭阀

SHV2 Series

● 配管口径：Rc1/8~Rc1

JIS 符号

标准
P4对应

RoHS



主要特点


- 丰富的口径种类
实现配管口径Rc1/8~Rc1系列化
- 选择项充实
 - 氟橡胶规格可供选择
 - 备有安装支撑件（小口径型）
- 环保产品
 - 不含铅、六价铬的环保型设计
 - 无涂装
 - 易于进行分类处理

规格


型号	SHV2-6	SHV2-8	SHV2-10	SHV2-15	SHV2-20	SHV2-25
使用流体	压缩空气					
最高使用压力	1.0					
最低工作压力	0.05					
最低动作差压	0.05					
耐压力	1.5					
流体温度	5~60					
环境温度	0~60（但是，不得冻结）					
配管口径	Rc 1/8	Rc 1/4	Rc 3/8	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 1
重量	g 86	g 82	g 270	g 270	g 760	g 700
安装支撑件重量	g 15		-			
安装方式	任意					
有效截面积	1→2	20	28	90	105	205
	mm ² 3→2	22	32	95	115	210
最小必要流量 ※1 ℓ/min	20	30	100		150	

※1：流量低于该值时，可能会导致阀完全不能切换。

动作说明




● 1→2
通过1气口的压力，阀将关闭3气口，
空气流入2气口。



● 3→2
通过3气口的压力，阀将关闭1气口，
空气流入2气口。

使用示例

① 手动·自动的切换




各机种对应表

SHV2	
配管口径	Rc1/8~1
P4	标准对应

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外
注：请选择氟橡胶规格。

型号表示方法

● 梭阀



符号	内容
A 配管口径	
6	Rc1/8
8	Rc1/4
10	Rc3/8
15	Rc1/2
20	Rc3/4
25	Rc1
B 选择项	
A	氟橡胶规格
C 附件	
无符号	无
P	附带安装支撑件

注1：仅SHV2-6、SHV2-8附带安装支撑件。
注2：标准对应P4规格。