



真空系统元件 SELVACS
样本编号：CC-796C

对应各种真空配管的真空过滤器
真空用过滤器

VSFU Series

● 配管口径：M5、 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$ 、 $\phi 12$

P4
Series



规格

项目	VSFU
使用流体	空气
使用压力范围	kPa -100~0
过滤精度	μm 10
使用温度范围	$^{\circ}\text{C}$ 0~60 (但是, 不得冻结)

各机种对应表

VSFU	
配管口径	$\phi 4$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 10$
P4	▲

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

型号表示方法

● 小型活接头型

VSFU - 3 - 1010 - P4

▲ 过滤器尺寸

● 真空侧配管口径 - 吸盘侧配管口径

● 过滤器尺寸 - 配管口径的组合表

配管口径 型号	44	66	88	1010	M55
VSFU-1S	●	●			●
VSFU-1L	●	●			●
VSFU-2	●	●			
VSFU-3		●	●	●	

符号	内容
A 过滤器尺寸	
1S	过滤面积 2.8cm^2 (滤芯长度:15mm)
1L	过滤面积 4.7cm^2 (滤芯长度:25mm)
2	过滤面积 7.5cm^2
3	过滤面积 12.5cm^2
B 真空侧配管口径 - 吸盘侧配管口径	
44	$\phi 4$ 快插接头 - $\phi 4$ 快插接头
66	$\phi 6$ 快插接头 - $\phi 6$ 快插接头
88	$\phi 8$ 快插接头 - $\phi 8$ 快插接头
1010	$\phi 10$ 快插接头 - $\phi 10$ 快插接头
M55	M5 \times 0.8 - M5 \times 0.8

● 保养部件型号

· 支撑件

VSFU - 3 - B

▲ A尺寸

符号	内容
A 尺寸	
1	过滤器尺寸1S、1L通用
2	过滤器尺寸2用
3	过滤器尺寸3用

· 滤芯

VSFU - 3 - E

▲ A过滤器尺寸

符号	内容
A 过滤器尺寸	
1S	过滤面积 2.8cm^2 (滤芯长度:15mm)
1L	过滤面积 4.7cm^2 (滤芯长度:25mm)
2	过滤面积 7.5cm^2
3	过滤面积 12.5cm^2

气缸
卡爪
关联元件
开关

真空元件

空压阀

净化
空气元件

调速阀

接头

空压辅助元件

辅助阀

消音器

气管

气体发生装置

流体控制元件

带马达
规格
电动机
规格