









允许负载重量



※选型方法请参阅“样本编号：CB-055C”第26页，并使用后述(第15、16页)表中的值确认允许负载重量。

【水平・壁挂安装时】



※ 执行器的移动寿命以5,000km为限。(加减速0.5G、速度300mm/s)

【垂直安装时】



※ 执行器的移动寿命以5,000km为限。(加减速速度0.5G、速度300mm/s)

活塞杆端跳动量 (EBR系列) ※参考值

