

薄型・轻量・高夹持力

不仅实现小型化，还采用双活塞方式实现了高夹持力。

●高度：最大 **-32%**

●重量：最大 **-32%**

（与本公司HLC系列比较）



HLC系列　　HLF2系列

3种行程可选

缸径 (mm)	标准行程 (mm)	长行程1 (mm)	长行程2 (mm)
φ8×2	12	24	48
φ12×2	16	32	64
φ16×2	20	40	80
φ20×2	24	48	96

可选择耐弯曲导线开关

即使在可动部使用也难以断线，可选择使用耐弯曲导线的开关。
（开关型号 T2HR3、T2VR3）



薄型长行程卡爪

HLF2系列

最适用于机械手

降低惯性力矩

由于薄型轻量，可降低惯性力矩，减轻机器人负荷。

省空间

可根据工件尺寸选择最适合的尺寸。



无需工具更换器

若选择长行程，一个卡爪即可支持多品种工件。