

追求易选性和易用性！

与以往機種 (MMD※※2) 相比, 标准型扩大了“使用压力范围”、“使用流体”、“流体温度”的覆盖范围。

采用CKD独创的防锁死结构, 增强了安全性！


化学液体用手动阀

MMD003RN
MMD303RN
MMD403RN
MMD503RN



扩大使用压力范围

与以往产品Part 2系列相比, 扩大了使用压力范围。
A、B口的使用压力实现通用化。




标准型可应对各种液体

执行器采用耐化学液体性优异的氟树脂“PVDF”, 标准型应用非常广泛, 酸碱同样适用。

液体	一般及其它	氢氟酸
以往产品 (Part 2)	U规格	P仕様
MMD※03RN (Part 3RN)	标准规格	

标准品扩大了流体温度



防止密封部位破损

新结构

带防锁死机构型手柄

CKD新创的结构, 最大限度降低了因手柄操作损坏密封件的风险。



※MMD303/403/503RN系列与MMD003RN系列采用防锁死结构不同, 详情请参阅注意事项。

目测确认阀的开闭

指示器

可确认阀的状态 (开或闭)。



3种安装方法

除传统的法兰安装、底面安装外, 还增加了4螺孔法兰安装。



防止误操作

防误操作罩盖

盖住控制部位 (手柄、锁紧环) 防止误操作, 避免疏忽大意或沟通不足等人为错误及灾害、事故。

※防误操作罩盖无法用于GMMD303/403/503RN系列。



尺寸种类

配管连接	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
	6mm	10mm	12mm		25mm
MMD003RN	●	●			
MMD303RN		●	●		
MMD403RN				●	
MMD503RN					●
GMMD※03RN	●	●	●	●	●



GMMD 系列
集成化紧凑设计。

※详情请垂询本公司。