


原点传感器、限位传感器

【规格】

项目		规格
厂商	厂商名称	KITA
	型号	KT-32N-2M
输出方式		NPN输出
负载电压		DC10~30V
负载电流		100mA 以下
消耗电流		DC24时17mA
内部电压降		最大1.5V
泄漏电流		最大0.01mA
指示灯		红色
耐冲击		50G
环境温度		-10~70℃
防护等级		IP67 IEC60529标准
导线长度		2m

输出回路



附件一览表

马达安装用螺栓(马达安装方向相同)

型 号	安装马达规格	马达功率	型号	数 量
EBR-04	A	□42	M3	4
	B		M3	4
EBR-05	A	□42	M3	4
	B		M3	4
EBR-08	A	□56 □60	M4	4
	B		M4	4
	C		M4	4

联轴器

型 号	附件名称	数 量
LE(马达安装方向直接安装)	联轴器 (组装发货)	1个

正时皮带、皮带轮(马达侧)

型 号	发货方式	数 量
L※(马达折回安装)	附带发货※1	各1个

※1 本体侧已组装皮带轮。

原点传感器、限位传感器

型 号	发货方式	数 量
选择传感器“有”时	附带发货	3个※1

※1 原点传感器和限位传感器任一项为“无”时，另一项也请选择“无”。

伺服马达对应
EBS
EBR
ETS
ETSMultiAxis
ECS
ETV
ECV
EKS
EBS
EBR
ETS
ECS
步进马达对应

使用
注意事项

伺服马达对应

步进马达对应

ECS

ETS

EBR

EBS

EKS

ECV

ETV

ECS

ETS Multi Axis

ETS

EBR

EBS

维护部件

■维护部件 (原点传感器、限位传感器)

型 号	适用机种	部位
		
EBR-SENSOR-N	EBR全部机种	本体

■维护部件 (润滑油加注嘴)

型 号	适用机种
	
EBS-NOZZLE	全部机种