

附件一览表

基本型

马达安装用螺栓(马达安装方向相同)

型号	安装马达规格	马达功率	型号	数量
ETS-05	M	100W	M4	2
	Y		M4	2
	P		M3	4
	F		M4	2
ETS-06	M	50W/100W	M4	2
	Y		M4	2
	P		M3	4
	F		M4	2
ETS-10	M	100W/200W	M4/M5	2/4
	Y		M4/M5	2/4
ETS-12	P		M3/M4	4
	F		M4/M5	2/4
ETS-13	M	100W/200W/400W	M4/M5/M5	2/4/4
	Y		M4/M5/M5	2/4/4
	P		M3/M4/M4	4
	F		M4/M5/M5	2/4/4
ETS-14	M	200W/400W	M5	4
	Y		M5	4
	P		M4	4
	F		M5	4
ETS-17	M	400W	M5	4
	Y		M5	4
	P		M4	4
	F		M5	4
	M	750W	M6	4
ETS-22	Y	750W	M6	4
	P		M5	4
	F		M6	4
	F		M6	4

各马达安装方向

型号	附件名称	数量
E(外部直接安装) B(内置)	联轴器 (组装发货)	1个
R(右侧折回安装) L(左侧折回安装)	正时皮带	1根
D(下方折回安装)	皮带轮	1个

选择原点传感器、限位传感器时※1

传感器安装方向	发货方式	数量
内侧传感器	固定位置组装发货	3个※2
外侧传感器	附带发货※3	

※1 原点传感器与限位传感器的发货方式根据内侧/外侧安装而有所不同。
 ※2 原点传感器和限位传感器任一项为“无”时,另一项也请选择“无”。
 ※3 也附带传感器安装螺钉。

停产一部产品

ETS-05~ETS-12停产

EBS
EBR
ETS
ETSMultiAxis
ECS
ETV
ECV
EKS
EBS
EBR
ETS
ECS

步进马达对应

使用
注意事项

维护部件

● 维护部件组件

型号	适用機種	构成部件			
		①	②	③	④
		正时皮带 	皮带轮 	感应片 	光电支架 
ETS-08JP002-0001	ETS-05	○(1个)	○(1个)	○(1个)	—
ETS-08JP002-0002	ETS-06	○(2个)	○(1个)	○(1个)	—
ETS-08JP002-0003	ETS-10	○(3个)	○(2个)	○(1个)	○(4个)
ETS-08JP002-0004	ETS-12	○(2个)	○(2个)	○(1个)	○(4个)
ETS-08JP002-0005	ETS-13、14	○(2个)	○(3个)	○(1个)	—
ETS-08JP002-0007	ETS-17	○(4个)	○(2个)	○(1个)	—
ETS-08JP002-0008	ETS-22	○(3个)	○(2个)	○(1个)	—

※ 关于金属挡块规格(ETS-X)的维护部件, 请咨询本公司。

● 维护部件(联轴器)

型号 	适用機種	马达功率	孔径
ETS-22007-000136	ETS-05,06	100W	φ8
ETS-22007-000014	ETS-10,12	100W	φ8
ETS-22007-000289	ETS-10, 12, 13, 14(安装马达规格: F)	200W	φ9
ETS-22007-000016	ETS-10,12,13,14(安装马达规格: P)	200W	φ11
ETS-22007-000017	ETS-10,12,13,14(安装马达规格: M、Y)	200W/400W	φ14
ETS-22007-000022	ETS-17(安装马达规格: P)	400W	φ14
ETS-22007-000358	ETS-17(安装马达规格: F)	750W	φ14
ETS-22007-000397	ETS-22(安装马达规格: F)	750W	φ14
ETS-22007-000024	ETS-17(安装马达规格: M、Y)	750W	φ19
ETS-22007-000029	ETS-22(安装马达规格: M、Y、P)	750W	φ19

● 维护部件(外侧安装传感器)

基本价格型号 	适用機種	部位
ETS-22008-000001	全部機種	本体
ETS-22008-000006		电缆