



油雾器：禁铜规格 L1000・L3000 L4000・L8000 -W Series


禁铜处理 标准为禁铜规格。

● 配管口径：1/8~1

JIS符号



型号表示方法



※关于选择项的说明，请参阅第30页。

A 机种型号			
L1000	L3000	L4000	L8000
●			
●	●	●	
	●	●	
		●	
			●
			●

符号	内容				
B 配管口径					
6	1/8	●			
8	1/4	●	●	●	
10	3/8		●	●	
15	1/2			●	
20	3/4				●
25	1				●

C 配管螺纹种类		注2			
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●	●

D 选择项			注3			
排水	无符号	无手动旋钮	●	●	●	●
滤杯材质	无符号	聚碳酸酯滤杯	●	●	●	●
	Z	尼龙滤杯	●	●	●	●
	M	金属滤杯		●	●	●
流体方向	无符号	标准流向(左→右)	●	●	●	●
	X1	逆流(右→左)	●	●	●	●

E 表示单位					
无符号	MPa表示(Rc螺纹)、psi表示(NPT螺纹)、bar表示(G螺纹)	●	●	●	●
J1	MPa表示(NPT、G螺纹)	●	●	●	●

F 配管适配器组件(附带)		第350页 注5、注6			
无符号	无附带	●	●	●	●
A6※W	1/8配管适配器组件	●			
A8※W	1/4配管适配器组件	●	●	●	
A10※W	3/8配管适配器组件	●	●	●	
A15※W	1/2配管适配器组件		●	●	
A20※W	3/4配管适配器组件			●	●
A25※W	1配管适配器组件				●
A32※W	1 1/4配管适配器组件				●

※接头螺纹种类					
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●	●

G 支撑件(附带)		第346页			
无符号	无附带	●	●	●	●
BW	C形支撑件	●	●	●	●

型号选择时的注意事项

注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参阅第152~158页。

注2：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT。

注3：请在排水、滤杯材质各个选择项下进行选择。选择多个项目的选择项时，请按从上到下顺序记载。

注4：选择尼龙滤杯、金属滤杯后，目视圆孔旋罩的材质变为聚缩醛树脂。

注5：配管适配器组件与C形支撑件无法同时使用。

注6：配管适配器组件附带连接件组件。

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防紫色化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀、单向阀等
- 接头·气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位·密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器·控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(Y)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末