



4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P•M•B
NP•NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

内部结构及部件一览表



NW3GA210（直接配管）

● 2位单电控：常闭



NW3GA2110

● 2位单电控：常通





主要部件一览表

编号	部件名称	材质	编号	部件名称	型号
1	线圈组件	—	8	弹壳型快插接头 及相关部件	φ4直管型 4G2-JOINT-C4
2	先导排气单向阀	氢化丁腈橡胶			φ6直管型 4G2-JOINT-C6
3	活塞D组件	—			φ8直管型 4G2-JOINT-C8
4	手动装置	塑料			弹壳型堵头 4G2-JOINT-CPG
5	活塞室	塑料			
6	手动保护盖	塑料			
7	弹壳型堵头	铝			
8	弹壳型快插接头	—			
9	滑柱组件	—			
10	适配器	塑料			
11	阀体	铝合金压铸件			
12	活塞S组件	—			
13	阀盖	塑料			
14	误动作防止阀	—			
15	阀模块	塑料			

内部结构图及部件一览表



NW4GA210 (直接配管)

● 2位单电控



NW4GA220


● 2位双电控




NW4GA240

● 3位



中封



A・B・R连接



P・A・B连接



主要部件一览表

编号	部件名称	材质	编号	部件名称	型号
1	线圈组件	—	7	弹壳型快插接头 及相关部件	φ4直管型 4G2-JOINT-C4
2	先导排气单向阀	氢化丁腈橡胶			φ6直管型 4G2-JOINT-C6
3	活塞D组件	—			φ8直管型 4G2-JOINT-C8
4	手动装置	塑料			弹壳型堵头 4G2-JOINT-CPG
5	活塞室	塑料			
6	手动保护盖	塑料			
7	弹壳型快插接头	—			
8	滑柱组件	—			
9	适配器	塑料			
10	阀体	铝合金压铸件			
11	活塞S组件	—			
12	阀盖	塑料			
13	误动作防止阀	—			
14	阀模块	塑料			

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末



NW4G^B_Z2 Series

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

内部结构及部件一览表

NW4GB210（底板横向配管）



● 2位单电控



NW4GZ210（底板底部配管）

※电磁阀与NW4GB210相同。



● 2位单电控



W4GB210（单体 底板配管）

※电磁阀与NW4GB210相同。

● 2位单电控





主要部件一览表

编号	部件名称	材质	编号	部件名称	材质
1	线圈组件	—	8	板	塑料
2	先导排气单向阀	氢化丁腈橡胶	9	阀体	铝合金压铸件
3	活塞D组件	—	10	活塞S组件	—
4	手动装置	塑料	11	阀盖	塑料
5	活塞室	塑料	12	误动作防止阀	—
6	手动保护盖	塑料	13	阀模块	塑料
7	滑柱组件	—	14	底板	铝合金压铸件

内部结构图及部件一览表

NW4G^B_Z220/W4GB220


● 2位双电控




NW4G^B_Z240/W4GB240

● 3位



中封



A·B·R连接



P·A·B连接



主要部件一览表

编号	部件名称	材质	编号	部件名称	材质
1	线圈组件	—	7	滑柱组件	—
2	先导排气单向阀	氢化丁腈橡胶	8	板	塑料
3	活塞D组件	—	9	阀体	铝合金压铸件
4	手动装置	塑料	10	活塞S组件	—
5	活塞室	塑料	11	阀盖	塑料
6	手动保护盖	塑料	12	误动作防止阀	—

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HNV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末