




LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

产品种类	型 号 JIS符号	缸径 (mm)	行程 (mm)								
			17.5	19.5	25	29	27.5	29.5	35	39	
双作用・单活塞杆型	RCS2 	φ12・φ16	●				●				
		φ20・φ25		●				●			
		φ32・φ40			●				●		
		φ50・φ63				●				●	
双作用 密封件材质 氟橡胶	RCS2-T2 	φ12・φ16	●				●				
		φ20・φ25		●				●			
		φ32・φ40			●				●		
		φ50・φ63				●				●	
双作用 防焊渣附着型	RCS2-G4 	φ32・φ40			●				●		
		φ50・φ63				●				●	

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

●：标准 ◎：准标准 ■：不可制作

行程 (mm)							旋转行程	夹紧行程	安装方式			选择项	附件	开关	记载页码
									基本型	前端法兰型	后端法兰型	后端凸台	夹紧臂		
	37.5	39.5	45	49	65	69	(mm)	(mm)	00	FA	FB	H	A		
	●	■	■	■	■	■	7.5	10・20・30	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1068
	■	●	■	■	■	■	9.5								
	■	■	●	■	●	■	15								
	■	■	■	●	■	●	19	30・50							
	●	■	■	■	■	■	7.5	10・20・30	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1078
	■	●	■	■	■	■	9.5								
	■	■	●	■	●	■	15								
	■	■	■	●	■	●	19	30・50							
	■	■	●	■	●	■	15	10・20・30	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1084
	■	■	■	●	■	●	19	30・50							