



压力表 室外系列

GW49D Series

● 配管口径：R1/8、R1/4

JIS符号




规格

项目	GW49D	
使用流体	压缩空气	
流体温度	℃	5~60
环境温度	℃	-10~60(但是, 不得冻结)
精度	注1	满量程±3%(5~35℃时)
形状	D形(背面螺纹、连接部6边形)	
显示部直径	φ46.6	
材质	弹簧管	黄铜
	连接部	黄铜(镀镍)
	外壳	不锈钢
	镜片	强化玻璃
压力范围	MPa	0~1.0
配管口径	R	1/8、1/4
重量	g	100

注1：显示精度保证温度为20±15℃。

外形尺寸图



型号表示方法

GW49D - **6** - **P10**

Ⓐ 型号

Ⓑ 配管口径

Ⓒ 压力显示

符号	内容
Ⓐ 型号	GW49D
Ⓑ 配管口径	6 R1/8 8 R1/4
Ⓒ 压力显示(MPa) 注1	P10 0~1.0MPa

注1：需要以psi或bar显示时，请另行与本公司协商。

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防紫量化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表**
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀·单向阀等
- 接头·气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位·密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器·控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(Y)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末