

选择项

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E
MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净F.R
精密R
压力表
压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头·气管
洁净气体单元
压力传感器
流量传感器
吹气阀
卷末


选择项单品型号表示方法



符号	内容
A 选择项	
A	5芯导线1m (LCD显示型用)
B	5芯导线3m (LCD显示型用)
C	4芯导线1m (指示条显示型用)
D	4芯导线3m (指示条显示型用)
G	M12两侧带接插件导线 (3m) (IO-Link型用)
H	支撑件1 (流量范围200L/min以下机型用)
J	支撑件2 (流量范围500L/min、1000L/min机型用)
K	面板安装组件1 (流量范围200L/min以下的传感器单品机型用)
L	面板安装组件2 (流量范围200L/min以下的针阀一体机型用)
M	DIN导轨安装组件 (流量范围200L/min以下的机型用)
B 洁净规格	
P70	防止扬尘 (FSM3-G-P70无法选择。)

导线外形尺寸图

● FSM3-A, B-P70
5芯导线 (LCD显示型用、分离显示器用)




型号	L尺寸	重量 g
FSM3-A	1040±20	21
FSM3-B	3040±20	57

端子No.	电缆颜色
1	褐色
2	黑色
3	白色
4	灰色
5	蓝色

导线外形尺寸图


● FSM3-C, D-P70
4芯导线 (指示条显示型用)



型号	L尺寸	重量 g
FSM3-C	1040±20	19
FSM3-D	3040±20	52

端子No.	电缆颜色
1	褐色
2	黑色
3	白色
4	蓝色



● FSM3-G-P70
(M12两侧带接插件导线)



端子No.	电缆颜色
1	褐色
2	白色
3	蓝色
4	黑色

带选择项外形尺寸图

● FSM3-M-P70
DIN导轨安装组件




型号	(A)尺寸
FSM3-□□□1/BH1/CH1/HH1/AA1/AB1/AC1	18.5
FSM3-□□□1/DH1/EH1/JH1/BA1/BB1/BC1	23.0

带选择项外形尺寸图

●FSM3-H-P70


支撑件1(200L以下机型用)



型号	(A)尺寸
FSM3-□□□1/BH1/CH1/HH1/AA1/AB1/AC1	13.5
FSM3-□□□1/DH1/EH1/JH1/BA1/BB1/BC1	18.0

●FSM3-J-P70

支撑件2(500L、1000L机型用)




●FSM3-K-P70

面板安装组件1(LCD显示型、分离显示器用)


•LCD显示

•分离显示器




〈面板开孔尺寸〉

单品安装时




紧凑安装时



●FSM3-L-P70


面板安装组件2(针阀一体型用)

•针阀一体型



〈面板开孔尺寸〉

单品安装时



型号	(A)尺寸	(B)尺寸
FSM3-□□□1/BH2/CH2/HH2/AA2/AB2/AC2/□□□/N/T	28.5	40.5
FSM3-□□□1/DH2/EH2/JH2/BA2/BB2/BC2/□□□/N/T	30	46.5

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸开关

MN3E

MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R (模块)

洁净 F.R

精密R

压力表 压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·气管

洁净 气体单元

压力 传感器

流量 传感器

吹气阀

卷末