

体系表

小型流量传感器

RAPIFLOW FSM3系列

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末

	外观	适用流体	流量调节阀 注1	
树脂 本体型	LCD显示型 指示条显示型 IO-Link型   	空气 氮气 二氧化碳 氩气 混合气体 (氩气+ 二氧化碳)	●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	
不 锈 钢 本 体 型	LCD显示型 指示条显示型 IO-Link型   	①空气 氮气 二氧化碳 氩气 混合气体 (氩气+ 二氧化碳) ②氧气	●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	
			●	

注1：对应LCD显示型

注2：对应LCD显示型、指示条显示型

	洁净规格		配管口径	最大流量 (L/min)											记载 页码
	P70	P80		0.5	1	2	5	10	20	50	100	200	500	1000	
●	●		φ4	●	●	●	●	●	●						• LCD显示 第1052页 • 指示条显示※ 第1060页 • IO-Link 第1066页
●	●		φ6	●	●	●	●	●	●	●					
●			φ8							●	●	●			
●			φ10								●	●			
●			φ1/4"	●	●	●	●	●	●	●					
●			φ3/8"								●	●			
●	●		Rc1/8	●	●	●	●	●	●	●					
●	●		Rc1/4							●	●	●			
●	●		Rc1/2										●※	●※	
●	●		NPT1/8	●	●	●	●	●	●	●					
●	●		NPT1/4							●	●	●			
●	●		NPT1/2										●※	●※	
●	●		G1/8	●	●	●	●	●	●	●	●				
●	●		G1/4							●	●	●			
●	●		G1/2										●※	●※	
●	●		Rc1/8	●	●	●	●	●	●	●					• LCD显示 第1072页 • 指示条显示※ 第1080页 • IO-Link 第1086页
●	●		Rc1/4							●	●	●			
●	●		Rc1/2										●※	●※	
●	●		G1/8	●	●	●	●	●	●	●					
●	●		G1/4							●	●	●			
●	●		G1/2										●※	●※	
●	●		NPT1/8	●	●	●	●	●	●	●					
●	●		NPT1/4							●	●	●			
●	●		NPT1/2										●※	●※	
●	●		1/4英寸 双卡套接头	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●		1/4英寸JXR 外螺纹接头	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

※适用流体仅限空气、氮气。

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末