





允许横向负荷



● STM-B-6




● STM-B-10



- SCPD3
- SCM
- SSD2
- MDC2
- SMG
- LCM
- LCR
- LCG
- LCX
- STM**
- STG
- STR2
- MRL2
- GRC
- 气缸开关
- MN3E
MN4E
- 4GA/B
- M4GA/B
- MN4GA/B
- F.R
(模块)
- 洁净
F.R
- 精密R
- 压力表
压差表
- 电空R
- 调速阀
- 辅助阀
- 接头·
气管
- 洁净
气体单元
- 压力
传感器
- 流量
传感器
- 吹气阀
- 卷末


允许旋转扭矩



单位: N·m

缸径 (mm)	型号	行程 (mm)			
		5	10	15	20
φ6	STM-B-6	0.018	0.012	0.009	—
φ10	STM-B-10	0.034	0.023	0.018	0.014


防回转精度(参考值)



缸径 (mm)	防回转精度 θ (度)
φ6	±0.08
φ10	±0.08

允许吸收能量值

请在曲线左下侧的范围内使用。在右上侧的范围内使用时, 请在外部另行设置缓冲装置。



SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸

开关

MN3E

MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R

(模块)

洁净

F.R

精密R

压力表

压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·

气管

洁净

气体单元

压力

传感器

流量

传感器

吹气阀

卷末