

充满易用性的

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关MN3E
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(模块)洁净
F.R

精密R

压力表
压差表

电空R

调速阀

辅助阀

接头·
气管洁净
气体单元压力
传感器流量
传感器

吹气阀


卷末

具有安装自由度与丰富的产品种类，
考虑到易用性与易选择性的
超小型带导杆气缸STM系列($\phi 6 \cdot \phi 10$)

滚动轴承型 洁净规格已形成产品系列。

■ 带高性能导杆

活塞杆的防回转精度高达 $\pm 0.08^{\circ}$ ，
具有高刚性且耐横向负荷性优异的结构。



■ 超小型

最小型号的尺寸为宽度33mm×高度15.5mm
作为带导杆气缸，是极小的省空间型。

带导杆气缸

STM Series




超小型。

● 配管方向




① 正面配管




② 后端配管(选择项)


● 安装方向



① 正面安装




② 底面安装



③ 侧面安装(选择项)

■ 可进行后端配管・也可以侧面安装

配管方向除了正面之外，可从后端进行集中配管。(选择项)
可安装到气缸侧面。即使在狭窄空间内，也可以并排设置多个气缸。(选择项)



■ 可安装双色显示形开关

所有机型均可装载双色显示式无触点开关。
开关导线的取出方向可从横向与纵向2个方向选择。

※为了便于说明，照片中刊载了所有的选择项。
实际选择侧面安装选择项时，底面安装不装备。
配管选择项也同样如此。

■ 对应洁净室

备有可在洁净室内使用的
洁净规格(STM-B...P7)。

■ 适合于小型部件的搬送

适合于包括半导体在内的精密元件等的小型部件搬送生产线，可用于定位、夹紧、压入、升降、推动等各种用途。


■ 符合RoHS指令

不含铅、六价铬等
对地球环境有害的物质。

RoHS

■ 用途范围

可用于各制造工序。



■ STM系列产品体系

机种种类	缸径	行程(mm)				选择项	
洁净规格 STM-B-P7※ Series ※仅滚动轴承型	φ 6 φ 10	5	10	15	20	侧面安装 A	后端配管 R

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头・ 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末