

附带元件
支撑件

B Series

连接件

J Series



结构/处理和材料限制


结构/处理	型号
P7 系列	防止发尘 — P70

外形尺寸及使用示例

T形支撑件组件

● 型号：B310-P70 • B410-P70 • B810-P70

● 使用示例



● 材质：铝合金压铸件涂装处理




注：将3000系列与4000系列组合使用时，请使用B410。

型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量(kg)
B310-P70	2000系列	60	45	10	125	7	14	22	27	7	JISB2401-P21	45	0.086
	3000系列												
B410-P70	4000系列	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
B810-P70	6000系列	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169
	8000系列												

连接件组件

● 型号：C4000-J400-P70 • C8000-J800-P70

● 使用示例



● 材质：铝合金压铸件涂装处理



型号	适用机种	A	B	C	D	E	重量(kg)
C4000-J400-P70	2000系列	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
	3000系列						
	4000系列						
C8000-J800-P70	6000系列	26	65	50	M6	AS568-127	0.094
	8000系列						

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

MN3E
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(模块)

洁净
F.R

精密R

压力表
压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·
气管

洁净
气体单元

压力
传感器

流量
传感器

吹气阀

卷末