

附带元件  
配管适配器

# A400・A800 Series

配管口径: Rc1/4~Rc11/4



## 结构/处理和材料限制


	结构/处理	型号
P7 系列	防止发尘	— P70

## 外形尺寸及使用示例

### 配管适配器组件

● 使用示例

● 型号: A400-※-P70  
A800-※-P70




● 材质: 铝合金压铸件涂装处理

型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E (O形圈)	F (密封垫)	其他
A400-8-P70	Rc1/4	2000 3000 系列 4000 系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	( )内数字为 Rc3/4 { }内数字为 Rc1时
A400-10-P70	Rc3/8								
A400-15-P70	Rc1/2								
A400-20-P70	Rc3/4								
A400-25-P70	Rc1								
A800-20-P70	Rc3/4	6000系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568- 127 1个	1个	( )内数字为 Rc1 1/4时
A800-25-P70	Rc1								
A800-32-P70	Rc1 1/4								

### 配管用适配器组件


● 使用示例

● 型号: A400-※-B31-P70  
A400-※-B41-P70  
A800-※-B81-P70  
(附带T形支撑件组件)



● 材质: 铝合金压铸件涂装处理

型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E (O形圈)	F (密封垫)	其他
A400-8-B31-P70	Rc1/4	2000系列 3000系列	20	6	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	( )内数字为 Rc3/4 { }内数字为 Rc1时
A400-10-B31-P70	Rc3/8								
A400-15-B31-P70	Rc1/2								
A400-8-B41-P70	Rc1/4	4000系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	( )内数字为 Rc3/4 { }内数字为 Rc1时
A400-10-B41-P70	Rc3/8								
A400-15-B41-P70	Rc1/2								
A400-20-B41-P70	Rc3/4								
A400-25-B41-P70	Rc1								
A800-20-B81-P70	Rc3/4	6000系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1个	1个	( )内数字为 Rc1 1/4时
A800-25-B81-P70	Rc1								
A800-32-B81-P70	Rc1 1/4								



L形配管适配器

# A401·A801 Series

配管口径: Rc1/4~Rc1



SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸  
开关

MN3E  
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R  
(模块)

洁净  
F.R

精密R

压力表  
压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·  
气管

洁净  
气体单元

压力  
传感器

流量  
传感器

吹气阀

卷末

## 结构/处理和材料限制

	结构/处理	型号
P7 系列	防止发尘	— (P70)

## 规格

项目	A401 注1	A801
使用流体	压缩空气	
最高使用压力 MPa	1.0	
耐压力 MPa	1.5	
配管口径 Rc	1/4、3/8、1/2	3/4、1
环境温度·液体温度 °C	5~50	
重量 kg	0.13	0.4

注1: A401可与2000系列、3000系列、4000系列进行连接。

## 型号表示方法

A401 - 6 - B41 - P70

Ⓐ 型号

Ⓑ 配管口径

Ⓒ T形支撑件

Ⓓ 洁净规格


符 号		内 容	
<b>Ⓐ 配管口径</b>			
A401		L形配管适配器	
A801		L形配管适配器	
<b>Ⓑ 配管口径</b>			
		A401	A801
8	Rc1/4	●	
10	Rc3/8	●	
15	Rc1/2	●	
20	Rc3/4		●
25	Rc1		●
<b>Ⓒ T形支撑件 注1</b>			
B31	2000、3000系列用	●	
B41	4000系列用	●	
B81	6000系列用		●
<b>Ⓓ 洁净规格</b>			
		结 构	
P70		防止发尘	

## 型号选择时的注意事项


注1: 标准品附带连接件组件(连接件·螺栓·O形圈)和1个密封件。

注2: 向上和向下配管时请与本公司协商。

## L形配管适配器



● 使用示例



注: 相对于空气的流向, 安装在1次侧时请在插入O形圈后, 安装在2次侧时请在插入密封垫后使用。


# A401·A801 Series

## 外形尺寸图


●A401-※-P70

●A801-※-P70


·材质：铝合金压铸件涂装处理




平面




平面




正面



截面A-A



正面



截面A-A

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
<b>F.R</b> (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末