



新型接头

GW Series

- 配管口径 M3~R1/2、 $\phi 4 \sim \phi 12$
- 适用气管 $\phi 3.2 \sim \phi 12$

RoHS

规格


项目	GW
使用流体	压缩空气
最高使用压力	MPa 1.0
负压	KPa -100 注2
环境温度	℃ -10~60(但是, 不得冻结)
使用气管	聚氨酯管(U-95**、NU-**)注1

注1:有关气管的尺寸、使用温度范围与使用压力,请参阅第947页。

注2:使用聚氨酯管(U-92※※·U-95※※·NU-※※),在真空压力下使用时,请并用插入式卡套。

型号表示方法

※有关型号组合,请参阅外形尺寸页码(第958~967页)中的型号栏。



A 形状
S 直管型
L 弯管型
T 三通
TR 三棱锥型
Y Y形三通
FY FY形
WY 双重Y形
CR 四通型
P 堵头
C 阀盖
M 对向紧固接头用
MF 集成阀

B 适用管外径
3 $\phi 3.2$
4 $\phi 4$
6 $\phi 6$
8 $\phi 8$
10 $\phi 10$
12 $\phi 12$
16 $\phi 16$
44 $\phi 4 \cdot \phi 4$
46 $\phi 4 \cdot \phi 6$
48 $\phi 4 \cdot \phi 8$
64 $\phi 6 \cdot \phi 4$
66 $\phi 6 \cdot \phi 6$
68 $\phi 6 \cdot \phi 8$
610 $\phi 6 \cdot \phi 10$
86 $\phi 8 \cdot \phi 6$
88 $\phi 8 \cdot \phi 8$
810 $\phi 8 \cdot \phi 10$
812 $\phi 8 \cdot \phi 12$
108 $\phi 10 \cdot \phi 8$
1010 $\phi 10 \cdot \phi 10$
1012 $\phi 10 \cdot \phi 12$
1210 $\phi 12 \cdot \phi 10$
1212 $\phi 12 \cdot \phi 12$

C 配管口径
M3 M3×0.5
M5 M5×0.8
6 R1/8 ※
8 R1/4 ※
10 R3/8 ※
15 R1/2 ※
0 无螺纹
4P $\phi 4$ 用堵头
6P $\phi 6$ 用堵头
8P $\phi 8$ 用堵头
10P $\phi 10$ 用堵头
12P $\phi 12$ 用堵头
B 盲堵
C C形堵头
L L形堵头
Y Y形堵头

※未涂抹密封剂。

D 其他组合
L 长
T 旋转
D D形
X 隔板接头
S 圆形
M 内螺纹型
E 隔板内螺纹
W 双电控
2T 双侧旋转
45 单侧45°

注:销售单位为
10个/1袋。

E 洁净规格		
	结构/处理	材料限制
P70	防止发尘	—
P74	防止发尘	铜类·有机硅类·卤素类 (氟·氯·溴) 不可
P80	禁油处理	—

注1:由于P80系列具有以下特性,
●金属材料…黄铜+无电解镀镍
●密封部材质…丁腈橡胶(NBR)
●无润滑脂…属于禁油规格,未使用
润滑脂。
●螺纹部无密封剂…未进行PTFE树脂涂层
处理。

与P84系列为同一产品。
订购时请指定P80系列。

注2:卸管压环的颜色为
●P70…粉色
●P74…橙色
●P80…淡蓝色




外形尺寸图：单侧直管·单侧直管(圆形)·内螺纹直管·隔板内螺纹

[销售单位：10个/1袋]

单侧直管

● GWS□-□-P7※·P80




M5型

型号	适用管 外径φ	M	H	K	L	A	B	最小 孔径	有效截 面积 mm ²	重量 g
GWS 4-M5	4	M5×0.8	10	11	21.5	3.4	16	2.5	4	6
GWS 4-6		R1/8	10	11	20.5	8	16	2.5	4	8
GWS 4-8		R1/4	14	15.8	19.5	11	16	2.5	4	15
GWS 6-M5	6	M5×0.8	12	13.5	23	3.4	17.5	2.5	4.4	9
GWS 6-6		R1/8	12	13.5	23	8	17.5	4	10.3	11
GWS 6-8		R1/4	14	15.8	23.5	11	17.5	4	10.3	18
GWS 6-10	8	R3/8	17	19.1	21.5	12	17.5	4	10.3	26
GWS 8-6		R1/8	14	15.8	28	8	19	5	17.5	18
GWS 8-8		R1/4	14	15.8	27	11	19	6	22.4	17
GWS 8-10	10	R3/8	17	19.1	22.5	12	19	6	22.4	24
GWS10-6		R1/8	17	19.1	31	8	21.5	5	17.5	26
GWS10-8		R1/4	17	19.1	32.5	11	21.5	8	30.5	22
GWS10-10	12	R3/8	17	19.1	28.5	12	21.5	8	30.5	26
GWS10-15		R1/2	22	24	26.5	15	21.5	8	30.5	49
GWS12-8		R1/4	19	21.4	35.5	11	23	8	35.5	37
GWS12-10	12	R3/8	19	21.4	30.5	12	23	10	40	32
GWS12-15		R1/2	22	24	29.5	15	23	10	40	51

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

内螺纹直管

● GWS□-□-M-P7※·P80




型号	适用管 外径φ	M	H	L	ℓ	A	B	最小 孔径	有效截 面积 mm ²	重量 g
GWS 4-6-M	4	Rc1/8	12	25.5	11	8	16	2.5	4	9
GWS 4-8-M		Rc1/4	17	28.5	14	11	16	2.5	4	23
GWS 6-6-M	6	Rc1/8	14	27	11	8	17.5	4	10.3	16
GWS 6-8-M		Rc1/4	17	30	14	11	17.5	4	10.3	24
GWS 6-10-M	8	Rc3/8	19	31	15	12	17.5	4	10.3	25
GWS 8-6-M		Rc1/8	17	28.5	11	8	19	6	22.4	26
GWS 8-8-M	10	Rc1/4	17	31.5	14	11	19	6	22.4	27
GWS 8-10-M		Rc3/8	19	32.5	15	12	19	6	22.4	29
GWS10-8-M	12	Rc1/4	19	34.5	14	11	21.5	8	30.5	42
GWS10-10-M		Rc3/8	19	35.5	15	12	21.5	8	30.5	35
GWS12-8-M	12	Rc1/4	22	36	14	11	23	10	35.5	57
GWS12-10-M		Rc3/8	22	37	15	12	23	10	35.5	53
GWS12-15-M		Rc1/2	24	40	18	15	23	10	35.5	56

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

单侧直管(圆)

● GWS□-□-S-P7※·P80




M3、M5型

型号	适用管 外径φ	M	K	L	A	B	内六角 直径	有效截 面积 mm ²	重量 g
GWS 3-M3-S	3.2	M3×0.5	6.9	15.7	2.4	11.7	1.5	1.4	1.5
GWS 3-M5-S		M5×0.8	6.9	16.7	3.4	11.7	2	2.7	2.5
GWS 4-M3-S	4	M3×0.5	7.9	16.9	2.4	12.9	1.5	1.6	2.5
GWS 4-M5-S		M5×0.8	7.9	17.9	3.4	12.9	2	2.7	3
GWS 4-6-S	6	R1/8	9.8	20.5	8	16	2.5	4.1	8
GWS 6-M5-S		M5×0.8	9.9	19.2	3.4	14.2	2.5	4.4	4
GWS 6-6-S	8	R1/8	11.8	23	8	17.5	4	10.6	9
GWS 6-8-S		R1/4	13.8	23	11	17.5	4	10.6	15
GWS 8-6-S	10	R1/8	14	28	8	19	5	20.4	15
GWS 8-8-S		R1/4	14	27	11	19	6	22	15
GWS 8-10-S	12	R3/8	17	22.5	12	19	6	22	21
GWS10-6-S		R1/8	17.5	30.5	8	21.5	5	20.1	26
GWS10-8-S	10	R1/4	17.5	28.5	11	21.5	6	26.3	21
GWS10-10-S		R3/8	17.5	28.5	12	21.5	8	30.1	27
GWS10-15-S	12	R1/2	22	26.5	15	21.5	8	30.1	46
GWS12-8-S		R1/4	19.5	34	11	23	6	26.3	33
GWS12-10-S	12	R3/8	19.5	29.5	12	23	8	37.9	28
GWS12-15-S		R1/2	22	28.5	15	23	8	37.9	47

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

隔板内螺纹

● GWS□-□-E-P7※·P80



型号	适用管 外径φ	M	H ₁	H ₂	L	ℓ	A	B	E	M×P	安装 孔径	最小 孔径	有效截 面积 mm ²	重量 g
GWS 4-6-E	4	Rc1/8	14	14	25.5	11	8	16	5	M12×1	13	2.5	4	21
GWS 4-8-E		Rc1/4	17	14	28.5	14	11	16	5	M12×1	13	2.5	4	28
GWS 6-6-E	6	Rc1/8	17	17	27	11	8	17.5	5	M14×1	15	4	10.3	33
GWS 6-8-E		Rc1/4	17	17	30	14	11	17.5	5	M14×1	15	4	10.3	33
GWS 6-10-E	8	Rc3/8	19	17	31.5	15	12	17.5	5	M14×1	15	4	10.3	35
GWS 8-6-E		Rc1/8	19	19	28.5	11	8	19	6	M16×1	17	6	22.4	42
GWS 8-8-E	10	Rc1/4	19	19	31.5	14	11	19	6	M16×1	17	6	22.4	56
GWS 8-10-E		Rc3/8	19	19	32.5	15	12	19	6	M16×1	17	6	22.4	38
GWS10-8-E	12	Rc1/4	22	23	34.5	14	11	21.5	9	M20×1	21	8	30.5	73
GWS10-10-E		Rc3/8	22	23	35.5	15	12	21.5	9	M20×1	21	8	30.5	68
GWS12-10-E	12	Rc3/8	24	26	37.5	15	12	23	10	M22×1	23	9	35.5	88
GWS12-15-E		Rc1/2	24	26	40.5	18	15	23	10	M22×1	23	9	35.5	82

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。


外形尺寸图：隔板接头・对向紧固接头用隔板接头・直管・异径直管



[销售单位：10个/1袋]

隔板接头

● GWS□-□-X-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	H	L	B	E	M×P	安装 孔径	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWS 4-0-X	4	14	33	16	7.5	M12×1	13	2.5	4	20
GWS 6-0-X	6	17	36	17.5	9.5	M14×1	15	4	10	33
GWS 8-0-X	8	19	39	19	12.5	M16×1	17	6	22	42
GWS10-0-X	10	23	44.5	21.5	18	M20×1	21	8	30	75
GWS12-0-X	12	26	47	23	20.5	M22×1	23	9	35	92

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

直管型

● GWS□-0-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	L	B	C	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
GWS 4-0	4	33.5	16	10	2.5	4	4
GWS 6-0	6	36.5	17.5	12.5	4	10	6
GWS 8-0	8	39.5	19	14.5	6	22	8
GWS10-0	10	45	21.5	17.5	8	30	13
GWS12-0	12	47.5	23	20	10	35	17
GWS16-0	16	58	28	26.5	13.2	90	38

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

对向紧固接头用隔板接头

● GWM□-□-X-P7※・P80



注：使用聚氨酯管时，紧固接头侧需要插入式卡套(MJU)


※标记尺寸表示紧固螺母前的大致尺寸。

型号	适用管 外径φ	H ₁	H ₂	H ₃	L	φ	B ₁	B ₂	E	M×P	安装 孔径	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWM 4-0-X	4	10	14	14	29.5	15	16	11	5	M12×1	13	2.5	4	21
GWM 6-0-X	6	12	17	17	33	16	17.5	11.5	5	M14×1	15	4	10	31
GWM 8-0-X	8	14	19	19	35	17.5	19	13	6	M16×1	17	6	22	41
GWM10-0-X	10	17	22	23	40	19.5	21.5	14.5	9	M20×1	21	8	30	68
GWM12-0-X	12	19	24	26	43.5	21	23	16	10	M22×1	23	9	35	85

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

异径直管

● GWS□-0-P7※・P80



型号	适用管 外径φ		L	B ₁	B ₂	C	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
	A侧	B侧							
GWS 46-0	6	4	36.5	17.5	16	12.5	2.5	4	6
GWS 68-0	8	6	39.5	19	17.5	14.5	4	10	8
GWS 810-0	10	8	45	21.5	19	17.5	6	22	12
GWS1012-0	12	10	47.5	23	21.5	20	8	30	17

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

外形尺寸图：变径塞管・连接堵头・异形连接堵头・单侧弯管





[销售单位：10个/1袋]

变径塞管

● GWS□-□P-P7※・P80

连接堵头

● GWP□-0-P7※・P80



型号	适用管 外径φ	连接接头 直径φ	L	ℓ※	B	C	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
GWS 4- 6P	4	6	38.5	21	16	10	2.3	3.5	3
GWS 6- 4P	6	4	42	26	17.5	12.5	2.3	3.5	4
GWS 6- 8P		8	41	22	17.5	12.5	4	10	4
GWS 6-10P	8	10	42	20	17.5	12.5	4	10	5
GWS 8-10P		10	44.5	22.5	19	14.5	6	22	6
GWS 8-12P		12	44	21	19	14.5	6	22	7
GWS10-12P	10	12	48	25	21.5	17.5	8	30	9

※接头为CKD产(GW系列)时的尺寸
注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

材质：聚酰胺树脂

型号	连接接头 直径φ	L	B※	ℓ※	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
GWP 4-0	4	43	16	11	2.5	4	0.5
GWP 6-0	6	43	17.5	8	4	10.3	1
GWP 8-0	8	47	19	9	6	22.4	1.5
GWP10-0	10	56	21.5	13	7.5	30	2.5
GWP12-0	12	61	23	15	9.2	35.5	3.5



※接头为CKD产(GW系列)时的尺寸
注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

异形连接堵头

● GWP□-0-P7※・P80

单侧弯管

● GWL□-□-P7※・P80



材质：聚酰胺树脂

型号	连接接头直径φ		L	ℓ※	B1※	B2※	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
	A侧	B侧							
GWP 46-0	4	6	43	9.5	16	17.5	2.3	4	0.8
GWP 68-0	6	8	45	8.5	17.5	19	4	10.3	1
GWP 810-0	8	10	50.5	10	19	21.5	6	22.4	2
GWP1012-0	10	12	58	13.5	21.5	23	7.5	30	3

※连接接头为CKD制(GW系列)时的尺寸。
注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

型号	适用管 外径φ	M	H	L1	L2	A	B	C	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
GWL 4-M5	4	M5×0.8	8	15	18	3.4	16	10	2.5	3.2	5
GWL 4- 6		R1/8	10	20.5	18.5	8	16	10	2.5	3.2	8
GWL 4- 8		R1/4	14	24	18.5	11	16	10	2.5	3.2	15
GWL 6-M5	6	M5×0.8	10	15	20	3.4	17.5	12.5	2.5	4.2	7
GWL 6- 6		R1/8	12	24	21	8	17.5	12.5	4	8	13
GWL 6- 8		R1/4	14	27.5	21	11	17.5	12.5	4	8	18
GWL 6-10	8	R3/8	17	29	21	12	17.5	12.5	4	8	26
GWL 8- 6		R1/8	14	25.5	23.5	8	19	14.5	6	18	17
GWL 8- 8		R1/4	14	28.5	23.5	11	19	14.5	6	18	20
GWL 8-10	10	R3/8	17	30	23.5	12	19	14.5	6	18	28
GWL10- 6		R1/8	17	28	27	8	21.5	17.5	6.5	24.3	26
GWL10- 8		R1/4	17	31	27	11	21.5	17.5	8	27	28
GWL10-10	12	R3/8	17	32.5	27	12	21.5	17.5	8	27	33
GWL10-15		R1/2	22	35.5	27	15	21.5	17.5	8	27	49
GWL12- 8		R1/4	19	33	29.5	11	23	20	8.5	33	37
GWL12-10	12	R3/8	19	34.5	29.5	12	23	20	9	35	43
GWL12-15		R1/2	22	37.5	29.5	15	23	20	9	35.5	56

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。


外形尺寸图：长弯管·单侧45°弯管·旋转弯管·弯管



[销售单位：10个/1袋]

长弯管

● GWL□-□-L-P7※・P80




型号	适用管 外径Φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWL 4-6-L	4	R1/8	10	35.5	18.5	8	16	10	2.5	3.2	15
GWL 4-8-L		R1/4	14	39	18.5	11	16	10	2.5	3.2	24
GWL 6-6-L	6	R1/8	12	40	21	8	17.5	12.5	4	8	26
GWL 6-8-L		R1/4	14	43.5	21	11	17.5	12.5	4	8	34
GWL 8-6-L	8	R1/8	14	44.5	23.5	8	19	14.5	6	18	39
GWL 8-8-L		R1/4	14	47.5	23.5	11	19	14.5	6	18	39
GWL 8-10-L	8	R3/8	17	49	23.5	12	19	14.5	6	18	56
GWL10-8-L		R1/4	17	56	27	11	21.5	17.5	8	27	69
GWL10-10-L	10	R3/8	17	57.5	27	12	21.5	17.5	8	27	70
GWL10-15-L		R1/2	22	60.5	27	15	21.5	17.5	8	27	109
GWL12-8-L	12	R1/4	19	60	29.5	11	23	20	8.5	33	94
GWL12-10-L		R3/8	19	61.5	29.5	12	23	20	9	34.5	95
GWL12-15-L	12	R1/2	22	64.5	29.5	15	23	20	9	34.5	122

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

旋转弯管

● GWL□-□-T-P7※・P80




型号	适用管 外径Φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	D	E	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWL 4-M5-T	4	M5×0.8	8	21.5	18.5	10	3.4	10	3	10.5	2.8	6
GWL 4-6-T		R1/8	8	23	26	13	8	10	3	15	3.7	13
GWL 4-8-T	4	R1/4	10	24	30	15	11	10	3.5	18	3.7	24
GWL 6-M5-T		M5×0.8	8	22.5	18.5	10	3.4	12.5	3	10.5	3.4	8
GWL 6-6-T	6	R1/8	8	24	26	13	8	12.5	3	15	7.5	14
GWL 6-8-T		R1/4	10	25	30	15	11	12.5	3.5	18	8	25
GWL 6-10-T	6	R3/8	14	27.5	36.5	20	12	12.5	4	21.5	9	45
GWL 8-6-T		R1/8	10	26.5	29	15	8	14.5	4	16	16.5	20
GWL 8-8-T	8	R1/4	12	28	32	17.6	11	14.5	4	19	17	31
GWL 8-10-T		R3/8	14	29	36.5	20	12	14.5	4	21.5	19	46
GWL10-8-T	10	R1/4	14	31.5	35.5	20	11	17.5	4	20.5	24	42
GWL10-10-T		R3/8	14	31.5	36.5	20	12	17.5	4	21.5	24	49
GWL10-15-T	10	R1/2	17	34	42.5	25	15	17.5	4	25.7	27	82
GWL12-8-T		R1/4	17	35.5	38.5	25	11	20	4	21.7	32	66
GWL12-10-T	12	R3/8	17	35.5	39.5	25	12	20	4	22.7	32	68
GWL12-15-T		R1/2	17	35.5	42.5	25	15	20	4	25.7	32	84

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

单侧45°弯管

● GWL□-□-45-P7※・P80




型号	适用管 外径Φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWL 4-M5-45	4	M5×0.8	8	14.5	18	3.4	16	10	2.5	3.6	5
GWL 4-6-45		R1/8	10	20.5	18	8	16	10	2.5	3.6	8
GWL 4-8-45	4	R1/4	14	24	18	11	16	10	2.5	3.6	15
GWL 6-M5-45		M5×0.8	10	15	18.5	3.4	17.5	12.5	2.5	4.3	6
GWL 6-6-45	6	R1/8	12	23.5	20	8	17.5	12.5	4	9.2	12
GWL 6-8-45		R1/4	14	27	20	11	17.5	12.5	4	9.2	17
GWL 6-10-45	6	R3/8	17	28.5	20	12	17.5	12.5	4	9.2	26
GWL 8-6-45		R1/8	14	25	22	8	19	14.5	6	20	16
GWL 8-8-45	8	R1/4	14	28	22	11	19	14.5	6	20	19
GWL 8-10-45		R3/8	17	29.5	22	12	19	14.5	6	20	28
GWL10-6-45	10	R1/8	17	26	25	8	21.5	17.5	6.5	25.5	25
GWL10-8-45		R1/4	17	29	25	11	21.5	17.5	8	29	26
GWL10-10-45	10	R3/8	17	30.5	25	12	21.5	17.5	8	29	31
GWL10-15-45		R1/2	22	33.5	25	15	21.5	17.5	8	29	47
GWL12-8-45	12	R1/4	19	30.5	27	11	23	20	8.5	35.5	35
GWL12-10-45		R3/8	19	32	27	12	23	20	9	39	41
GWL12-15-45	12	R1/2	22	35	27	15	23	20	9	39	55

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

弯管型

● GWL□-0-P7※・P80



型号	适用管 外径Φ	L	B	C	N	E	F	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWL 4-0	4	18.5	16	10	7.5	4.2	11	2.5	3	5
GWL 6-0	6	21	17.5	12.5	8.5	4.2	13.5	4	7.5	7
GWL 8-0	8	23.5	19	14.5	9.5	4.2	15.5	6	17	9
GWL10-0	10	27	21.5	17.5	11	4.2	18.5	8	25.5	15
GWL12-0	12	29.5	23	20	12	4.2	21	10	34	18

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。


外形尺寸图：双侧三通·D形三通·三通·Y形三通



[销售单位：10个/1袋]

双侧三通

● GWT□-□-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWT 4-M5	4	M5×0.8	10	16.5	18.5	3.4	16	10	2.5	4.3	8
GWT 4-6		R1/8	10	20.5	18.5	8	16	10	2.5	4.3	10
GWT 4-8		R1/4	14	24	18.5	11	16	10	2.5	4.3	17
GWT 6-M5	6	M5×0.8	12	20	21	3.4	17.5	12.5	2.5	4.3	13
GWT 6-6		R1/8	12	24	21	8	17.5	12.5	4	10.5	16
GWT 6-8		R1/4	14	27.5	21	11	17.5	12.5	4	10.5	21
GWT 6-10	8	R3/8	17	29	21	12	17.5	12.5	4	10.5	29
GWT 8-6		R1/8	14	25.5	23.5	8	19	14.5	6	23.5	20
GWT 8-8		R1/4	14	28.5	23.5	11	19	14.5	6	23.5	24
GWT 8-10	10	R3/8	17	30	23.5	12	19	14.5	6	23.5	32
GWT10-8		R1/4	17	31	27	11	21.5	17.5	8	33.5	34
GWT10-10		R3/8	17	32.5	27	12	21.5	17.5	8	33.5	39
GWT10-15	12	R1/2	22	35.5	27	15	21.5	17.5	8	33.5	55
GWT12-8		R1/4	19	33	29.5	11	23	20	8.5	37	45
GWT12-10		R3/8	19	34.5	29.5	12	23	20	9	41	51
GWT12-15		R1/2	22	37.5	29.5	15	23	20	9	41	64

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

三通

● GWT□-0-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	L	B	C	E	F	N	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWT 4-0	4	18.5	16	10	4.2	11	7.5	2.5	3.6	8
GWT 6-0	6	21	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	4	9.7	11
GWT 8-0	8	23.5	19	14.5	4.2	15.5	9.5	6	22	14
GWT10-0	10	27	21.5	17.5	4.2	18.5	11	8	30	23
GWT12-0	12	29.5	23	20	4.2	21	12	10	35.5	30

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

D形三通

● GWT□-□-D-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWT 4-M5-D	4	M5×0.8	10	16.5	18.5	3.4	16	10	2.5	4.3	8
GWT 4-6-D		R1/8	10	20.5	18.5	8	16	10	2.5	4.3	10
GWT 4-8-D		R1/4	14	24	18.5	11	16	10	2.5	4.3	17
GWT 6-M5-D	6	M5×0.8	12	19.5	21	3.4	17.5	12.5	2.5	4.3	13
GWT 6-6-D		R1/8	12	24	21	8	17.5	12.5	4	10.5	16
GWT 6-8-D		R1/4	14	27.5	21	11	17.5	12.5	4	10.5	21
GWT 6-10-D	8	R3/8	17	29	21	12	17.5	12.5	4	10.5	29
GWT 8-6-D		R1/8	14	25.5	23.5	8	19	14.5	6	23.5	20
GWT 8-8-D		R1/4	14	28.5	23.5	11	19	14.5	6	23.5	24
GWT 8-10-D	10	R3/8	17	30	23.5	12	19	14.5	6	23.5	32
GWT10-8-D		R1/4	17	31	27	11	21.5	17.5	8	33.5	34
GWT10-10-D		R3/8	17	32.5	27	12	21.5	17.5	8	33.5	39
GWT10-15-D	12	R1/2	22	35.5	27	15	21.5	17.5	8	33.5	55
GWT12-8-D		R1/4	19	33	29.5	11	23	20	8.5	37	45
GWT12-10-D		R3/8	19	34.5	29.5	12	23	20	9	41	51
GWT12-15-D		R1/2	22	37.5	29.5	15	23	20	9	41	64

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

Y形三通

● GWY□-0-P7※・P80



型号	适用管外径φ		L	B ₁	B ₂	C	D	E	F	J	N ₁	N ₂	P	有效 截面积 mm ²	重量 g
	A侧	B侧													
GWY 44-0	4	4	34.5	16	16	10	21	4.2	11	23	15	12.5	11	3.6	8
GWY 66-0	6	6	37.5	17.5	17.5	12.5	26	4.2	13.5	25.5	17.5	14	13.5	10.5	11
GWY 88-0	8	8	40.5	19	19	14.5	30	4.2	15.5	27	19	15	15.5	23	14
GWY1010-0	10	10	48	21.5	21.5	17.5	36	4.2	18.5	30	22	18	18.5	38	23
GWY1212-0	12	12	53	23	23	20	41	4.2	21	32	24	19.5	21	50	30
GWY 64-0	6	4	37.5	17.5	16	12.5	26	4.2	13.5	25.5	17.5	14	13.5	5.4	11
GWY 86-0	8	6	40.5	19	17.5	14.5	30	4.2	15.5	27	19	15	15.5	14.3	16
GWY 108-0	10	8	48	21.5	19	17.5	36	4.2	18.5	30	22	18	18.5	21.1	20
GWY1210-0	12	10	53	23	21.5	20	41	4.2	21	32	24	19.5	21	35.5	30

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。



外形尺寸图：FY形(带R)・双重Y形(带R)・三棱锥型・FY形



[销售单位：10个/1袋]

FY形(带R)

● GWFY□-□-P7※・P80

双重Y形(带R)

● GWWY□-□-P7※・P80



型号	适用管 外径φ	M	H	L ₁	L ₂	A	B	C	D	E	F	G	N	P	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWFY 4-M5	4	M5×0.8	10	21	23.5	3.4	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	2.5	4.5	12
GWFY 4-6		R1/8	10	25	23.5	8	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	2.5	4.6	14
GWFY 4-8		R1/4	14	28.5	23.5	11	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	2.5	4.6	20
GWFY 6-M5	6	M5×0.8	14	23	27	3.4	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	2.5	4.5	21
GWFY 6-6		R1/8	14	28	27	8	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	4	10.5	23
GWFY 6-8		R1/4	14	31	27	11	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	4	10.5	26
GWFY 6-10		R3/8	17	32.5	27	12	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	4	10.5	35
GWFY 8-6	8	R1/8	17	30.5	29	8	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	6	23	30
GWFY 8-8		R1/4	17	33.5	29	11	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	6	23	34
GWFY 8-10		R3/8	17	35	29	12	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	6	23	39
GWFY10-8	10	R1/4	19	37.5	33	11	21.5	17.5	36	4.2	18.5	31.5	20	18.5	8	34.4	47
GWFY10-10		R3/8	19	39	33	12	21.5	17.5	36	4.2	18.5	31.5	20	18.5	8	34.4	53
GWFY10-15		R1/2	22	42	33	15	21.5	17.5	36	4.2	18.5	32.5	20	18.5	8	34.4	66
GWFY12-8	12	R1/4	22	39.5	35.5	11	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	8.5	37.5	63
GWFY12-10		R3/8	22	41	35.5	12	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	8.5	37.5	71
GWFY12-15		R1/2	22	44	35.5	15	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	8.5	37.5	80

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

型号	适用管 外径φ	M	H	L	A	B	C	D	E	F	N	P	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWWY4-M5	4	M5×0.8	14	42.5	3.4	16	10	21	3.2	22	15.5	11	4.3	23
GWWY4-6		R1/8	14	47.5	8	16	10	21	3.2	22	15.5	11	9.7	25
GWWY4-8		R1/4	14	50.5	11	16	10	21	3.2	22	15.5	11	9.7	28
GWWY6-M5	6	M5×0.8	17	46.5	3.4	17.5	12.5	26	3.2	27	17	13.5	4.3	36
GWWY6-6		R1/8	17	51.5	8	17.5	12.5	26	3.2	27	17	13.5	23	34
GWWY6-8		R1/4	17	54.5	11	17.5	12.5	26	3.2	27	17	13.5	23	39
GWWY6-10		R3/8	17	56	12	17.5	12.5	26	3.2	27	17	13.5	23	44



注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

三棱锥型

● GWTR□-0-P7※・P80

FY形

● GWFY□-0-P7※・P80



型号	适用管 外径φ	L	B	C	E	F	N	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
GWTR 4-0	4	19	16	10	4.2	11	7.5	2.5	4	7
GWTR 6-0	6	21.5	17.5	12.5	4.2	13.5	8.5	4	9.5	11
GWTR 8-0	8	24	19	14.5	4.2	15.5	9.5	6	12.5	14
GWTR10-0	10	27.5	21.5	17.5	4.2	18.5	13	8	29.5	24
GWTR12-0	12	30	23	20	4.2	21	14	10	35.5	31

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

型号	适用管 外径φ	L ₁	L ₂	B	C	D	E	F	G	N	P	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWFY 4-0	4	17.5	23.5	16	10	21	3.2	11	18	15.5	11	2.5	4	8
GWFY 6-0	6	19.5	27	17.5	12.5	26	4.2	13.5	22.5	17	13.5	4	10	12
GWFY 8-0	8	22	29	19	14.5	30	4.2	15.5	26.5	18	15.5	6	21	16
GWFY10-0	10	25.5	33	21.5	17.5	36	4.2	18.5	31.5	20	18.5	8	29	25
GWFY12-0	12	28	35.5	23	20	41	4.2	21	37	21.5	21	10	35.5	34

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。


外形尺寸图：双重Y形·盲栓·L形堵头·C形堵头



[销售单位：10个/1袋]

双重Y形

● GWWY□-0-P7※・P80




型号	适用管外径Φ		L	B1	B2	C1	C2	D	E	F	N	P	有效截面积 mm ²	重量 g
	A侧	B侧												
GWWY64-0	6	4	39	17.5	16	12.5	10	21	3.2	22	15.5	11	9	14
GWWY86-0	8	6	43	19	17.5	14.5	12.5	26	3.2	27	17	13.5	22	20

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

盲栓

● GWP□-B-P7※・P80



材质：聚酰胺树脂


型号	连接接头直径Φ	L	ℓ※	d	重量 g
GWJP 3-B	3.2	23.5	11	5	0.2
GWP 4-B	4	27	11	6	0.5
GWP 6-B	6	29	11.5	8	1
GWP 8-B	8	33	14	10	2
GWP10-B	10	40	18.5	12	3
GWP12-B	12	43	20	14	4

※接头为CKD产(GW系列)时的尺寸

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

L形堵头

● GWP□-L-P7※・P80




型号	适用管 外径Φ	连接接头 直径Φ	L1	L2	A※	B	C	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
GWP 44-L	4	4	30	18.5	14	16	10	1.7	2.1	4
GWP 46-L		6	31	18.5	13.5	16	10	1.7	2.1	4
GWP 48-L		8	32.5	18.5	13.5	16	10	1.7	2.1	5
GWP 66-L	6	6	34	21	16.5	17.5	12.5	3.4	6.7	6
GWP 68-L		8	35.5	21	16.5	17.5	12.5	3.4	6.7	7
GWP 610-L		10	38	21	16.5	17.5	12.5	3.4	6.7	8
GWP 88-L	8	8	36.5	23.5	17.5	19	14.5	5.4	16.6	9
GWP 810-L		10	39	23.5	17.5	19	14.5	5.4	16.6	10
GWP 812-L		12	40	23.5	17	19	14.5	5.4	16.6	11
GWP1010-L	10	10	41.5	27	20	21.5	17.5	6.8	24.7	14
GWP1012-L		12	42.5	27	19.5	21.5	17.5	6.8	24.7	15
GWP1212-L	12	12	44.5	29.5	21.5	23	20	8.8	34	18

※接头为CKD产(GW系列)时的尺寸

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

C形堵头

● GWP□-C-P7※・P80



型号	适用管 外径Φ	连接接头 直径Φ	L1	L2	A※	B	C	最小 孔径	有效截面积 mm ²	重量 g
GWP 44-C	4	4	30	18.5	14	16	10	1.7	2.4	6
GWP 46-C		6	31	18.5	13.5	16	10	1.7	2.4	6
GWP 48-C		8	32.5	18.5	13.5	16	10	1.7	2.4	7
GWP 66-C	6	6	34	21	16.5	17.5	12.5	3.4	7.3	9
GWP 68-C		8	35.5	21	16.5	17.5	12.5	3.4	7.3	10
GWP 610-C		10	38	21	16.5	17.5	12.5	3.4	7.3	11
GWP 88-C	8	8	36.5	23.5	17.5	19	14.5	5.4	19.3	13
GWP 810-C		10	39	23.5	17.5	19	14.5	5.4	19.3	14
GWP 812-C		12	40	23.5	17	19	14.5	5.4	19.3	15
GWP1010-C	10	10	41.5	27	20	21.5	17.5	6.8	28.6	20
GWP1012-C		12	42.5	27	19.5	21.5	17.5	6.8	28.6	21
GWP1212-C	12	12	44.5	29.5	21.5	23	20	8.8	35.5	26

※接头为CKD产(GW系列)时的尺寸

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

外形尺寸图：Y形堵头・盖帽・集成(单・带R)・集成(单)





[销售单位：10个/1袋]

Y形堵头

● GWP□-Y-P7※・P80

阀盖

● GWC□-P7※・P80



型号	适用管 外径φ	连接接 头直径 φ	L	A※	B	D	E	F	J	P	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWP 44-Y	4	4	51.5	35.5	16	21	4.2	11	23	11	1.7	2.1	8
GWP 46-Y	4	6	52.5	35	16	21	4.2	11	23	11	2.5	5.8	8
GWP 48-Y	4	8	54	35	16	21	4.2	11	23	11	2.5	5.8	8
GWP 66-Y	6	6	55.5	38	17.5	26	4.2	13.5	25.5	13.5	3.9	9.1	11
GWP 68-Y	6	8	57	38	17.5	26	4.2	13.5	25.5	13.5	4	15.9	11
GWP 610-Y	6	10	59.5	38	17.5	26	4.2	13.5	25.5	13.5	4	15.9	12
GWP 88-Y	8	8	60	41	19	30	4.2	15.5	27	15.5	5.9	22.2	14
GWP 810-Y	8	10	62.5	41	19	30	4.2	15.5	27	15.5	6	24.9	15
GWP 812-Y	8	12	63.5	40.5	19	30	4.2	15.5	27	15.5	6	24.9	16
GWP1010-Y	10	10	70	48.5	21.5	36	4.2	18.5	30	18.5	6.8	28.2	23
GWP1012-Y	10	12	71	48	21.5	36	4.2	18.5	30	18.5	8	35.5	23
GWP1212-Y	12	12	76	53	23	41	4.2	21	32	21	8.8	36.3	29



※接头为CKD产(GW系列)时的尺寸
注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

集成(单・带R)

● GWMF□-□-P7※・P80

集成(单)

● GWMF□-0-P7※・P80



型号	适用管外径φ		M	H	L1	L2	A	B1	B2	C	F	N1	N2	P	有效 截面积 mm ²	重量 g
	Q1	Q2														
GWMF 46-6	4	6	R1/8	14	72.5	18.5	8	16	17.5	12.5	13.5	10.5	39	10.5	8.3	27
GWMF 48-8	4	8	R1/4	17	77.5	19.5	11	16	19	14.5	15.5	11.5	39	10.5	24.2	37
GWMF 68-8	6	8	R1/4	17	84.5	21	11	17.5	19	14.5	15.5	11.5	46.5	13	24.2	41
GWMF610-10	6	10	R3/8	19	91.5	22	12	17.5	21.5	17.5	18.5	13	46.5	13	35.5	56
GWMF810-10	8	10	R3/8	19	97.5	23.5	12	19	21.5	17.5	18.5	13	52.5	15	35.5	61

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

型号	适用管外径φ		L1	L2	B1	B2	C	F	N1	N2	P	有效 截面积 mm ²	重量 g
	Q1	Q2											
GWMF 46-0	4	6	64	18.5	16	17.5	12.5	13.5	10.5	39	10.5	7.9	16
GWMF 48-0	4	8	66	19.5	16	19	14.5	15.5	11.5	39	10.5	22	18
GWMF 68-0	6	8	73	21	17.5	19	14.5	15.5	11.5	46.5	13	22	23
GWMF610-0	6	10	78.5	22	17.5	21.5	17.5	18.5	13	46.5	13	30	28
GWMF810-0	8	10	84.5	23.5	19	21.5	17.5	18.5	13	52.5	15	30	33

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。


外形尺寸图：集成(双·带R)·集成(双)·插入式卡套



[销售单位：10个/1袋]


集成(双·带R)

● GWMF□-□-W-P7※·P80



集成(双)

● GWMF□-0-W-P7※·P80



型号	适用管 外径φ		M	H	L ₁	L ₂	L ₃	A	B ₁	B ₂	F ₁	F ₂	N ₁	N ₂	P	有效 截面积 mm ²	重量 g
	Q1	Q2															
GWMF 48-8-W	4	8	R1/4	17	77.5	19.5	29.5	11	16	19	10	17.5	10.5	38	10.5	24.3	43
GWMF 48-10-W	4	8	R3/8	17	79	19.5	29.5	12	16	19	10	17.5	10.5	38	10.5	23.5	48
GWMF610-10-W	6	10	R3/8	19	91.5	22	32	12	17.5	21.5	10	19.5	12	45	13	35.8	65
GWMF610-15-W	6	10	R1/2	19	94.5	22	32	15	17.5	21.5	10	19.5	12	45	13	35.8	78
GWMF812-10-W	8	12	R3/8	22	100	24.5	36	12	19	23	11.5	22	13	51	15	38.2	86
GWMF812-15-W	8	12	R1/2	22	103	24.5	36	15	19	23	11.5	22	13	51	15	38.2	95

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。


型号	适用管 外径Φ		L ₁	L ₂	L ₃	B ₁	B ₂	F ₁	F ₂	N ₁	N ₂	P	有效 截面积 mm ²	重量 g
	Q1	Q2												
GWMF4 8-0-W	4	8	66	19.5	29.5	16	19	10	17.5	10.5	38	10.5	22	24
GWMF610-0-W	6	10	78.5	22	32	17.5	21.5	10	19.5	12	45	13	30.4	37
GWMF812-0-W	8	12	87	24.5	36	19	23	11.5	22	13	51	15	36	47

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

插入式卡套(气管 U-92□用
U-95□用)〈接单生产产品〉

● INS-U□-1-P7※·P80

材质：黄铜+无电解镀镍



● 气管 U-92**用
U-95**用

型 号	φA	φB	φC	L	重量g
INS-U32-1	1.1	2.2	1.7	12.7	0.2
INS-U04-1	1.1	3	1.8	17	0.3
INS-U06-1	3	5	3.8	18	1
INS-U08-1	4	7	4.8	21	1.2
INS-U10-1	5.5	9	6.3	23.5	1.7
INS-U12-1	7	11	7.8	25	2.5

※NU用为接单生产。

※插入式卡套使用U-92、U-95□、NU，请用于在真空压力下使用的情况。

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

MN3E
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(模块)

洁净
F.R

精密R

压力表
压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·
气管

洁净
气体单元

压力
传感器

流量
传感器

吹气阀

卷末