

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸
开关
MN3E
MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R
(模块)
洁净
F.R
精密R
压力表
压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头·
气管
洁净
气体单元
压力
传感器
流量
传感器
吹气阀
卷末

GWJ

新型接头（迷你型）

配管口径 M3~1/8(Rc或R)



● 具有多种功能的小型快插接头

本体尺寸进一步小型化的省空间型。可大幅减少配管的死角。

■ 直线型							
单侧直管・ GWJS□-□-P7※・P80		内螺纹直管・ GWJS3-□-M-P7※・P80		隔板接头・ GWJS3-0-X-P7※・P80		直管・ GWJS3-0-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ
	3.2		3.2		3.2		3.2
	4						
	6						
・ 记载页码：970		・ 记载页码：970		・ 记载页码：970		・ 记载页码：970	
■ 弯管型							
异径直管・ GWJS□-0-P7※・P80		单侧弯管・ GWJL□-□-P7※・P80		长弯管・ GWJL□-□-L-P7※・P80		弯管・ GWJL3-0-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ
	3.2・4		3.2		3.2		3.2
	3.2・6		4		4		
			6		6		
・ 记载页码：970		・ 记载页码：970		・ 记载页码：971		・ 记载页码：971	
■ 三通型							
双侧三通・ GWJT3-□-P7※・P80		D形三通・ GWJT3-□-D-P7※・P80		三通・ GWJT3-0-P7※・P80		Y形三通・ GWJY□-0-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ
	3.2		3.2		3.2		3.2・3.2
							3.2・4
・ 记载页码：971		・ 记载页码：971		・ 记载页码：971		・ 记载页码：971	
■ 堵头							
盲栓・ GWJP3-B-P7※・P80							
	适用管 外径φ						
	3.2						
・ 记载页码：972		● 销售单位为10个/1袋。					


● 销售单位为10个/1袋。

规格

项目	GWJ
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	1.0
环境温度 °C	-10~60(但是, 不得冻结)
使用气管	聚氨酯管(型号U-9204、U-9206、U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06) 注

注：气管的尺寸、使用温度范围及使用压力请参阅991页。

型号表示方法



※有关型号组合, 请参阅外形尺寸页码(第970~972页)中的型号栏。

注：销售单位为10个/1袋。

E 洁净规格		
	结构/处理	材料限制
P70	防止发尘	—
P74	防止发尘	铜类·有机硅类·卤素类 (氟·氯·溴)不可
P80	禁油处理	—

注1：由于P80系列具有以下特性，
●金属部材质…黄铜+无电解镀镍
●密封部材质……丁腈橡胶(NBR)
●无润滑脂……属于禁油规格，未使用润滑脂。
●螺纹部无密封剂…未进行PTFE树脂涂层处理。

与P84系列为同一产品。
订购时请指定P80系列。

注2：卸管压环的颜色为
●P70…粉色
●P74…橙色
●P80…淡蓝色


SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末



外形尺寸图：单侧直管・内螺纹直管・隔板接头・直管・异径直管・单侧弯管

单侧直管

● GWJS□-□-P7※・P80




※标记尺寸的机种为六角冲压

型号	适用管 外径φ	R M	HEX	K	L	A	B	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJS3-M3	3.2	M3×0.5	8	8.8	17	2.4	12.5	1.2	0.9	2.4
GWJS3-M5		M5×0.8	8	8.8	18	3.4	12.5	2.5	2.5	3
GWJS3- 6		1/8	10	11	16.5	8	12.5	2.5※	2.5	5.9
GWJS4-M3	4	M3×0.5	10	11	18	2.4	13.5	1.2	0.9	7.1
GWJS4-M5		M5×0.8	10	11	19	3.4	13.5	2.5	4	5.2
GWJS4- 6		1/8	10	11	20	8	13.5	2.5※	4	7.1
GWJS6-M5	6	M5×0.8	11	12.1	20	3.4	14.5	2.5	4	4.9
GWJS6- 6		1/8	11	12.1	21.5	8	14.5	4※	11	6.8

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

隔板接头

● GWJS3-0-X-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	L	B	HEX	最小 孔径	M	面板 厚度・G	面板 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJS3-0-X	3.2	26.5	12.5	12	2.5	M10×1.0	5	10.5	2.5	9.8

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

异径直管

● GWJS□-0-P7※・P80




型号	适用管外径φ		L	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
	A侧	B侧								
GWJS34-0	4	3.2	28.5	13.5	12.5	9.6	8.5	2.2	2.5	3.1
GWJS36-0	6	3.2	28.5	14.5	12.5	11.8	8.8	2.2	2.5	4.1

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

内螺纹直管

● GWJS3-□-M-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	Rc M	HEX	L	A	B	C	φ	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJS3-M3-M	3.2	M3×0.5	8	17.5	4	12.5	7.8	7.0	2.5	2.5	4
GWJS3-M5-M		M5×0.8	8	18.5	5	12.5	7.8	8.0	2.5	2.5	4
GWJS3-6-M		1/8	12	21.5	8	12.5	8.5	11.0	2.5	2.5	4

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

直管型

● GWJS3-0-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	L	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJS3-0	3.2	27.5	12.5	8.5	2.2	2.5	2.4

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

单侧弯管

● GWJL□-□-P7※・P80



型号	适用管 外径φ	R M	HEX	L ₁	L ₂	A	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJL3-M3	3.2	M3×0.5	8	13	15.5	2.4	12.5	8.5	1.2	0.8	3.3
GWJL3-M5		M5×0.8	8	13	15.5	3.4	12.5	8.5	2.2	2.5	3.6
GWJL3- 6		1/8	10	17.5	15.5	8	12.5	8.5	2.2	2.3	6
GWJL4-M3	4	M3×0.5	8	13	16.5	2.4	13.5	9.6	1.2	0.8	4
GWJL4-M5		M5×0.8	8	13	16.5	3.4	13.5	9.6	2.5	3	4.4
GWJL4- 6		1/8	10	17.5	16.5	8	13.5	9.6	2.5	3	6.8
GWJL6-M5	6	M5×0.8	10	15.5	18.5	3.4	14.5	11.8	2.5	3.5	7
GWJL6- 6		1/8	10	18.5	18.5	8	14.5	11.8	4	9.5	8.4


注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

外形尺寸图：长弯管·弯管·双侧三通·D形三通·三通·Y形三通



长弯管

● GWJL□-□-L-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	R M	HEX	L ₁	L ₂	A	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJL3-M3-L	3.2	M3×0.5	8	25.5	15.5	2.4	12.5	8.5	1.2	0.8	8.2
GWJL3-M5-L		M5×0.8	8	25.5	15.5	3.4	12.5	8.5	2.2	2.3	8.6
GWJL3-6-L		1/8	10	30	15.5	8	12.5	8.5	2.2	2.3	13
GWJL4-M5-L	4	M5×0.8	8	25.5	16.5	3.4	13.5	9.6	2.5	3	9.4
GWJL4-6-L		1/8	10	30	16.5	8	13.5	9.6	2.5	3	14
GWJL6-M5-L	6	M5×0.8	10	30.5	18.5	3.4	14.5	11.8	2.5	3.5	16
GWJL6-6-L		1/8	10	33.5	18.5	8	14.5	11.8	4	8.5	16

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

双侧三通

● GWJT3-□-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	R M	HEX	L ₁	L ₂	A	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJT3-M3	3.2	M3×0.5	8	13	15.5	2.4	12.5	8.5	1.2	0.9	4.4
GWJT3-M5		M5×0.8	8	13	15.5	3.4	12.5	8.5	2.2	2.7	4.7
GWJT3-6		1/8	10	17.5	15.5	8	12.5	8.5	2.2	2.7	7.1

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

三通

● GWJT3-0-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	L	B	C	D	E	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJT3-0	3.2	15.5	12.5	8.5	5.7	3.2	2.2	2.7	2.4

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

弯管型

● GWJL3-0-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	L	B	C	D	E	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJL3-0	3.2	15.5	12.5	8.5	5.7	3.2	2.2	2.3	2.8

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

D形三通

● GWJT3-□-D-P7※・P80




型号	适用管 外径φ	R M	HEX	L ₁	L ₂	A	B	C	最小 孔径	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJT3-M3-D	3.2	M3×0.5	8	13	15.5	2.4	12.5	8.5	1.2	0.9	4.4
GWJT3-M5-D		M5×0.8	8	13	15.5	3.4	12.5	8.5	2.2	2.7	4.8
GWJT3-6-D		1/8	10	17.5	15.5	8	12.5	8.5	2.2	2.7	7.2

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

Y形三通

● GWJY□-0-P7※・P80



型号	适用管 外径φ		L	B ₁	B ₂	C	D ₁	D ₂	E	F	P	G	有效 截面积 mm ²	重量 g
GWJY33-0	3.2	3.2	27	12.5	12.5	8.5	11.2	10.5	3.2	17	8.5	17.7	2.7	4
GWJY43-0	4	3.2	28.5	13.5	12.5	9.6	12.2	12	3.2	17	8.5	18.7	2.7	4.9

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

MN3E
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(模块)

洁净
F.R

精密R

压力表
压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·
气管

洁净
气体单元

压力
传感器

流量
传感器

吹气阀

卷末


SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末

外形尺寸图：盲栓



[销售单位：10个/1袋]

- 盲栓
- GWJP3-B-P7※・P80
 - GWP□-B-P7※・P80



材质：聚酰胺

型号	连接接头 直径φ	L	ℓ※	D	重量g
GWJP3-B	3.2	23.5	11	5	0.2
GWP 4-B	4	27	11	6	0.5
GWP 6-B	6	29	11.5	8	1

※连接接头为CKD产(GW、GWJ系列)时的尺寸。
注：上述型号省略了“洁净规格”符号。