


SCPD3
SCM
MDC2
SMG
SSD2
STM
STG
LCR
LCG
LCX
LCM
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末



停产产品

紧固接头
 不锈钢系列

ZJ Series

- 配管口径：R1/8～R1/2
- 适用气管：φ4～φ12

RoHS


规格

项目	内容	
使用流体	压缩空气、惰性气体	
使用压力	MPa	1.0以下
负压	kPa	－100
环境温度	℃	－10～60
使用气管	注1	聚氨酯管(U-92**、U-95**、NU-**)
		Eco-flex气管(ecos-**×**、ecoh-**×**)

注1：有关气管的详细情况，请参阅第975页、卷末66页。

型号表示方法

※关于型号的组合，请参阅外形尺寸页的型号栏。



A 形状		B 适用管外径		C 适用管内径		D 配管口径		E 其他组合		F 洁净规格	
S	直管型	04	φ4	25	φ2.5	6	R1/8	D	D型		处理
L	弯管型	06	φ6	04	φ4	8	R1/4			P90	使用不锈钢材料 禁油处理
T	三通	08	φ8	05	φ5	10	R3/8				
N	卡套一体螺母	10	φ10	06	φ6	15	R1/2				
		12	φ12	65	φ6.5	0	无螺纹				
				75	φ7.5						
				08	φ8						
				09	φ9						
				10	φ10						

注：螺纹部无密封剂



注：销售单位为1个。

外形尺寸图

单侧直管
● ZJ-S□□-□-P90

单侧弯管
● ZJ-L□□-□-P90

[销售单位: 1个/1袋]



型号	适用管 外径φ	R	L	A	B	最小 孔径	H1	H2	重量 g
ZJ-S0425- 6	4	1/8	24	9	6	1.9	10	10	12
ZJ-S0425- 8		1/4	26	11	6	1.9	14	10	19
ZJ-S0604- 6	6	1/8	26	9	7	3.4	12	12	16
ZJ-S0604- 8		1/4	28.5	11	7	3.4	14	12	23
ZJ-S0604-10		3/8	30	12	7	3.4	17	12	34
ZJ-S0805- 6	8	1/8	28	9	7.5	4.4	14	14	22
ZJ-S0806- 6		1/8	28	9	7.5	5.4	14	14	21
ZJ-S0805- 8		1/4	30	11	7.5	4.4	14	14	27
ZJ-S0806- 8		1/4	30	11	7.5	5.4	14	14	26
ZJ-S0805-10		3/8	31	12	7.5	4.4	17	14	37
ZJ-S0806-10		3/8	31	12	7.5	5.4	17	14	36
ZJ-S1065- 8	10	1/4	32	11	8	5.9	17	17	39
ZJ-S1075- 8		1/4	32	11	8	6.9	17	17	36
ZJ-S1008- 8		1/4	32	11	8	7.4	17	17	36
ZJ-S1065-10		3/8	33	12	8	5.9	17	17	45
ZJ-S1075-10		3/8	33	12	8	6.9	17	17	43
ZJ-S1008-10		3/8	33	12	8	7.4	17	17	43
ZJ-S1065-15		1/2	36	15	8	5.9	22	17	67
ZJ-S1075-15		1/2	36	15	8	6.9	22	17	65
ZJ-S1008-15		1/2	36	15	8	7.4	22	17	64
ZJ-S1208- 8	12	1/4	34	11	9.5	7.2	17	19	44
ZJ-S1209- 8		1/4	34	11	9.5	7.9	17	19	42
ZJ-S1210- 8		1/4	34	11	9.5	7.9	17	19	43
ZJ-S1208-10		3/8	35	12	9.5	7.2	17	19	50
ZJ-S1209-10		3/8	35	12	9.5	8.2	17	19	48
ZJ-S1210-10		3/8	35	12	9.5	9.2	17	19	46
ZJ-S1208-15		1/2	38	15	9.5	7.2	22	19	72
ZJ-S1209-15		1/2	38	15	9.5	8.2	22	19	70
ZJ-S1210-15		1/2	38	15	9.5	9.2	22	19	68

注: 上述型号省略了“洁净规格”符号。

型号	适用管 外径φ	R	L1	L2	A	B	最小 孔径	H1	H2	重量 g
ZJ-L0425- 6	4	1/8	20	18	9	6	1.9	12	10	24
ZJ-L0425- 8		1/4	21	21	11	6	1.9	14	10	37
ZJ-L0604- 6	6	1/8	21.5	18	9	7	3.4	12	12	27
ZJ-L0604- 8		1/4	22.5	21	11	7	3.4	14	12	40
ZJ-L0604-10		3/8	23.5	23	12	7	3.4	17	12	60
ZJ-L0805- 6	8	1/8	24	19	9	7.5	4.4	14	14	40
ZJ-L0806- 6		1/8	24	19	9	7.5	5.4	14	14	38
ZJ-L0805- 8		1/4	24	21	11	7.5	4.4	14	14	42
ZJ-L0806- 8		1/4	24	21	11	7.5	5.4	14	14	42
ZJ-L0805-10		3/8	25	23	12	7.5	4.4	17	14	63
ZJ-L0806-10		3/8	25	23	12	7.5	5.4	17	14	62
ZJ-L1065- 8	10	1/4	26.5	22	11	8	5.9	17	17	62
ZJ-L1075- 8		1/4	26.5	22	11	8	6.9	17	17	63
ZJ-L1008- 8		1/4	26.5	22	11	8	7.4	17	17	61
ZJ-L1065-10		3/8	26.5	23	12	8	5.9	17	17	70
ZJ-L1075-10		3/8	26.5	23	12	8	6.9	17	17	68
ZJ-L1008-10		3/8	26.5	23	12	8	7.4	17	17	68
ZJ-L1065-15		1/2	28.5	29	15	8	5.9	22	17	122
ZJ-L1075-15		1/2	28.5	29	15	8	6.9	22	17	121
ZJ-L1008-15		1/2	28.5	29	15	8	7.4	22	17	120
ZJ-L1208- 8	12	1/4	27.5	23	11	9.5	7.2	17	19	68
ZJ-L1209- 8		1/4	27.5	23	11	9.5	7.9	17	19	66
ZJ-S1210- 8		1/4	27.5	23	11	9.5	7.9	17	19	64
ZJ-L1208-10		3/8	30	27	12	9.5	7.2	22	19	117
ZJ-L1209-10		3/8	30	27	12	9.5	8.2	22	19	115
ZJ-L1210-10		3/8	30	27	12	9.5	9.2	22	19	113
ZJ-L1208-15		1/2	30	30	15	9.5	7.2	22	19	130
ZJ-L1209-15		1/2	30	30	15	9.5	8.2	22	19	129
ZJ-L1210-15		1/2	30	30	15	9.5	9.2	22	19	125

注: 上述型号省略了“洁净规格”符号。

SCPD3
SCM
MDC2
SMG
SSD2
STM
STG
LCR
LCG
LCX
LCM
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末

外形尺寸图



双侧三通

● ZJ-T□□□-□-P90

D型三通

● ZJ-T□□□-□-D-P90

[销售单位：1个/1袋]



型号	适用管 外径φ	R	L1	L2	A	B	最小 孔径	H1	H2	重量 g
ZJ-T0425- 6	4	1/8	20	18	9	6	1.9	12	10	33
ZJ-T0425- 8		1/4	21	21	11	6	1.9	14	10	46
ZJ-T0604- 6	6	1/8	21.5	18	9	7	3.4	12	12	38
ZJ-T0604- 8		1/4	22.5	21	11	7	3.4	14	12	51
ZJ-T0604-10		3/8	23.5	23	12	7	3.4	17	12	73
ZJ-T0805- 6	8	1/8	23.5	19	9	7.5	4.4	14	14	54
ZJ-T0806- 6		1/8	23.5	19	9	7.5	5.4	14	14	52
ZJ-T0805- 8		1/4	23.5	21	11	7.5	4.4	14	14	58
ZJ-T0806- 8		1/4	23.5	21	11	7.5	5.4	14	14	56
ZJ-T0805-10		3/8	25	23	12	7.5	4.4	17	14	82
ZJ-T0806-10		3/8	25	23	12	7.5	5.4	17	14	80
ZJ-T1065- 8	10	1/4	28.5	25	11	8	5.9	22	17	134
ZJ-T1075- 8		1/4	28.5	25	11	8	6.9	22	17	132
ZJ-T1008- 8		1/4	28.5	25	11	8	7.4	22	17	131
ZJ-T1065-10		3/8	28.5	26	12	8	5.9	22	17	142
ZJ-T1075-10		3/8	28.5	26	12	8	6.9	22	17	139
ZJ-T1008-10		3/8	28.5	26	12	8	7.4	22	17	137
ZJ-T1065-15		1/2	28.5	29	15	8	5.9	22	17	151
ZJ-T1075-15		1/2	28.5	29	15	8	6.9	22	17	147
ZJ-T1008-15		1/2	28.5	29	15	8	7.4	22	17	146
ZJ-T1208- 8	12	1/4	30	26	11	9.5	7.2	22	19	146
ZJ-T1209- 8		1/4	30	26	11	9.5	7.9	22	19	141
ZJ-T1210- 8		1/4	30	26	11	9.5	7.9	22	19	138
ZJ-T1208-10		3/8	30	27	12	9.5	7.2	22	19	149
ZJ-T1209-10		3/8	30	27	12	9.5	8.2	22	19	146
ZJ-T1210-10		3/8	30	27	12	9.5	9.2	22	19	141
ZJ-T1208-15		1/2	30	30	15	9.5	7.2	22	19	162
ZJ-T1209-15		1/2	30	30	15	9.5	8.2	22	19	158
ZJ-T1210-15		1/2	30	30	15	9.5	9.2	22	19	154

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。


型号	适用管 外径φ	R	L1	L2	A	B	最小 孔径	H1	H2	重量 g
ZJ-T0425- 6-D	4	1/8	20	18	9	6	1.9	12	10	35
ZJ-T0425- 8-D		1/4	21	21	11	6	1.9	14	10	49
ZJ-T0604- 6-D	6	1/8	21.5	18	9	7	3.4	12	12	39
ZJ-T0604- 8-D		1/4	22.5	21	11	7	3.4	14	12	54
ZJ-T0604-10-D		3/8	23.5	23	12	7	3.4	17	12	78
ZJ-T0805- 6-D	8	1/8	23.5	19	9	7.5	4.4	14	14	55
ZJ-T0806- 6-D		1/8	23.5	19	9	7.5	5.4	14	14	53
ZJ-T0805- 8-D		1/4	23.5	21	11	7.5	4.4	14	14	59
ZJ-T0806- 8-D		1/4	23.5	21	11	7.5	5.4	14	14	57
ZJ-T0805-10-D		3/8	25	23	12	7.5	4.4	17	14	85
ZJ-T0806-10-D		3/8	25	23	12	7.5	5.4	17	14	81
ZJ-T1065- 8-D	10	1/4	28.5	25	11	8	5.9	22	17	135
ZJ-T1075- 8-D		1/4	28.5	25	11	8	6.9	22	17	129
ZJ-T1008- 8-D		1/4	28.5	25	11	8	7.4	22	17	127
ZJ-T1065-10-D		3/8	28.5	26	12	8	5.9	22	17	142
ZJ-T1075-10-D		3/8	28.5	26	12	8	6.9	22	17	136
ZJ-T1008-10-D		3/8	28.5	26	12	8	7.4	22	17	135
ZJ-T1065-15-D		1/2	28.5	29	15	8	5.9	22	17	157
ZJ-T1075-15-D		1/2	28.5	29	15	8	6.9	22	17	152
ZJ-T1008-15-D		1/2	28.5	29	15	8	7.4	22	17	151
ZJ-T1208- 8-D	12	1/4	30	26	11	9.5	7.2	22	19	146
ZJ-T1209- 8-D		1/4	30	26	11	9.5	7.9	22	19	144
ZJ-T1210- 8-D		1/4	30	26	11	9.5	7.9	22	19	145
ZJ-T1208-10-D		3/8	30	27	12	9.5	7.2	22	19	153
ZJ-T1209-10-D		3/8	30	27	12	9.5	8.2	22	19	148
ZJ-T1210-10-D		3/8	30	27	12	9.5	9.2	22	19	141
ZJ-T1208-15-D		1/2	30	30	15	9.5	7.2	22	19	167
ZJ-T1209-15-D		1/2	30	30	15	9.5	8.2	22	19	163
ZJ-T1210-15-D		1/2	30	30	15	9.5	9.2	22	19	155

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

外形尺寸图

直管型

● ZJ-S□□-O-P90




型号	适用管 外径 ϕ	L	B	最小 孔径	H1	H2	重量 g
ZJ-S0425-0	4	28	6	1.9	10	10	15
ZJ-S0604-0	6	32	7	3.2	12	12	24
ZJ-S0805-0	8	36	7.5	4.2	14	14	36
ZJ-S0806-0		36	7.5	5.2	14	14	35
ZJ-S1065-0	10	40	8	5.9	17	17	57
ZJ-S1075-0		40	8	6.9	17	17	56
ZJ-S1008-0		40	8	7.4	17	17	55
ZJ-S1208-0	12	44	9.5	7.2	17	19	70
ZJ-S1209-0		44	9.5	8.2	17	19	67
ZJ-S1210-0		44	9.5	9.2	17	19	64

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

卡套一体螺母

● ZJ-N□-P90




型号	适用管外径 ϕ	L	H2	重量 g
ZJ-N04	$\phi 4$	11	10	4
ZJ-N06	$\phi 6$	12.5	12	6
ZJ-N08	$\phi 8$	14	14	8
ZJ-N10	$\phi 10$	15.5	17	14
ZJ-N12	$\phi 12$	17	19	18

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。

三通

● ZJ-T□□-O-P90

[销售单位：1个/1袋]



型号	适用管 外径 ϕ	L1	B	最小 孔径	H1	H2	重量 g
ZJ-T0425-0	4	20	6	1.9	12	10	37
ZJ-T0604-0	6	21.5	7	3.4	12	12	44
ZJ-T0805-0	8	23.5	7.5	4.4	14	14	63
ZJ-T0806-0		28.5	7.5	5.4	14	14	61
ZJ-T1065-0	10	28.5	8	5.9	22	17	147
ZJ-T1075-0		28.5	8	6.9	22	17	144
ZJ-T1008-0		28.5	8	7.4	22	17	142
ZJ-T1208-0	12	30	9.5	7.2	22	19	163
ZJ-T1209-0		30	9.5	8.2	22	19	156
ZJ-T1210-0		30	9.5	9.2	22	19	151

注：上述型号省略了“洁净规格”符号。