




# 体系表

# 紧固型气缸 CMK2系列

SCP※3  
CMK2  
CMA2  
SCM  
SCG  
SCA2  
SCS2  
CKV2  
CAV2・COVPI2  
SSD2  
SSG  
SSD  
CAT  
MDC2  
MVC  
SMG  
MSD・MSDG  
FC※  
STK  
SRL3  
SRG3  
SRM3  
SRT3  
MRL2  
MRG2  
SM-25  
缓冲器  
FJ  
FK  
调速阀  
卷末

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)									最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	中间行程 (每mm)	基本型		轴向脚座型 双侧
			25	50	75	100	150	200	250	300	OO				LB		
			●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
双作用型	CMK2 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●	
单作用・加压伸出型	CMK2-S 	φ20・φ25	●	●	●	●	●					5	300	1	●	●	
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●					5	300	1	●	●
单作用・加压缩回型	CMK2-SR 	φ20・φ25	●	●	●	●	●					5	300	1	●	●	
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●					5	300	1	●	●
双作用・伸出行程可调型	CMK2-P 	φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25	450	1	●	●	
		φ32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25	430	1	●	●	
		φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25	400	1	●	●	
双作用・缩回行程可调型	CMK2-R 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	25	750	1	●	●		
双作用・耐热型	CMK2-T 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用带橡胶气缓冲	CMK2-※C	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用气缓冲型	CMK2-C 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用・防坠落型	CMK2-Q 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用・微速型	CMK2-F 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用・双活塞杆型	CMK2-D 	φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	500	1	●	●	
		φ32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	480	1	●	●	
		φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5	450	1	●	●	
双作用・背靠背型	CMK2-B 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用・防回转型	CMK2-M 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用调速阀内置型	CMK2-Z	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用・低油压型	CMK2-H 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用・耐切削油型	CMK2-G2・G3 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●		
双作用・全不锈钢 外观・防水型	CMK2- JG2・JG3 	φ20・φ25・φ32・φ40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5	750	1	○	○	

●：标准、◎：准标准、○：接单生产、■：不可制作

安装形式										选择项								附件			开关	记载页码
轴向脚座型 单侧	前端法兰型	后端法兰型	单耳环型	单耳环一体型	单耳环轴套压入型	双耳环型	前端耳轴型	后端耳轴型		防尘套 (100℃)	防尘套 (250℃)	带快插接头直管	带快插接头弯管	活塞杆材质变更	凸台去除型	食品级润滑脂规格	防紫色化	单耳环连接件	双耳环连接件	双耳环支撑件		
LS	FA	FB	CA	CC	CC1	CB	TA	TB		J	L	F	FE	M	V	FP1	P6	I	Y	B2		
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	86
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	100
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	106
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	112
●	●	●	■	■	■	■	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	118
●	●	●	■	■	■	■	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	124
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	128
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	136
●	●	●	●	◎ 注1	◎ 注1	●	● 注2	● 注1	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎ 注1	◎	◎	◎	◎	◎	142
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	148
●	●	■	■	■	■	■	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	154
●	●	■	■	■	■	■	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	160
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	166
●	●	●	●	●	◎	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	172
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	178
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	182
○	○	○	■	○	■	■	■	■	■	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	188

注1：带前端防坠落时可以选择。注2：带后端防坠落时可以选择。注3：G2时可以选择。

SCP\*3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2·COVPI2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD·MSDG

FC\*

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ


FK

调速阀

卷末



### 〈型号表示例〉



机种型号：双作用・标准型

- 种类：双活塞杆・耐切削油刮板型
- A 安装形式：双侧脚座型
- B 缸径：φ40mm
- C 配管螺纹种类：Rc螺纹
- D 行程：50mm
- E 开关型号：耐切削油用开关，导线长度3m
- F 开关数：带2个
- G 选择项：无
- H 附件：双耳环连接件

注1：背靠背型带2个气缸。指示各产品种类时，采用以下方法。  
 仅S1有产品种类时，请在S1的行程前填写种类符号。  
 (例) CMK2-B-32-H25-50：仅S1为低油压型。  
 仅S2有产品种类时，请在S2的行程前填写种类符号。  
 (例) CMK2-B-32-25-H50：仅S2为低油压型。  
 S1、S2均有产品种类时，请在缸径前填写种类符号。  
 (例) CMK2-BH-32-25-50：S1、S2均为低油压型。

SCP※3
<b>CMK2</b>
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COV/PIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末