小型带阀气缸
CKV2系列

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程（mm）						最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	中间行程 (每mm)	安装形式		
			25	50	75	100	150	200				基本型	轴向脚座型	
												00	LB	
双作用・单活塞杆型	CKV2 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●	
双作用・防回转型	CKV2-M 	φ20・φ25・φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	5	750	1	●	●	

产品简介



●：标准、◎：准标准、○：接单生产、■：不可制作

安装形式			选择项								附件				开关	记载页码
	前端法兰型	前端耳轴型	后端耳轴型	防尘套（100℃）	防尘套（250℃）	活塞杆材质（不锈钢）	带消音器	带浪涌吸收器	带指示灯	通电时加压缩回型	防紫色化	单耳环连接件	双耳环连接件	单耳环支撑件	双耳环支撑件 耳环型		
	FA	TA	TB	J	L	M	W	G	E	X	P6	I	Y	B2	B3		
	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	680
	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	692

产品种类与选择项可否组合一览表

●：标准
◎：选择项
○：可以制作(接单生产品)
△：可根据条件制作(请与本公司协商)
×：不可制作

分类		分类	种类			配管螺纹			接线		选择项									
			双作用基本型	防回转		NPT	G		卷绕	DIN端子箱	带防尘套 聚烯烃	带防尘套 有机硅橡胶	活塞杆材质不锈钢	活塞杆前端指定	防紫色化	带消音器	带浪涌吸收器	带氖灯	通电时缩回型	
		符号	无	M		N	G		无	U	J	L	M	N	P6	W	G	E	X	
种类	双作用基本型	无符号				○	○		●	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	
	防回转	M				○	○		●	◎	◎	◎	注2	◎	△	◎	◎	◎	◎	
配管螺纹	NPT	N					×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G	G							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
接线	卷绕	无符号								×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	◎	
	DIN端子箱	U									◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
选择项	带防尘套 聚烯烃	J										×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	带防尘套 有机硅橡胶	L											◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	活塞杆材质不锈钢	M												◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	活塞杆前端指定	N													◎	◎	◎	◎	◎	
	防紫色化	P6														◎	◎	◎	◎	
	带消音器	W															◎	◎	◎	
	带浪涌吸收器	G																◎	◎	
	带氖灯	E																	◎	
	通电时缩回型	X																		
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎		○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	单耳环连接件	I	◎	◎		○	○		◎	◎	◎	◎	◎	注1	◎	◎	◎	◎	◎	
	双耳环连接件	Y	◎	◎		○	○		◎	◎	◎	◎	◎	注1	◎	◎	◎	◎	◎	
	B2支撑件	B2	◎	◎		○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	B3支撑件	B3	◎	◎		○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

注1：要改变活塞杆前端的螺纹尺寸时，该组合除外。请另行与本公司协商。
注2：防回转的活塞杆材质为不锈钢。
选择选择项M(活塞杆材质为不锈钢)时，活塞杆螺母材质为不锈钢。

〈型号表示方法〉



机种型号：小型带阀气缸
种类：双作用、防回转型
Ⓐ 安装形式　：轴向脚座型
Ⓑ 缸径　：φ20mm
Ⓒ 配管螺纹种类：Rc螺纹
Ⓓ 行程　：25mm
Ⓔ 接线方法　：卷绕
Ⓕ 电压　：AC100V
Ⓖ 开关型号　：有触点T0H开关，导线长度1m
Ⓗ 开关数　：带2个
Ⓘ 选择项　：防尘套・最高环境温度100℃用
Ⓙ 附件　：单耳环连接件