





●：标准、◎：选择项、■：不可制作

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)					最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	开关	记载页码
			3	4	6	8	10				
双作用・单活塞杆型 带开关	MDC2 MDC2-L 	φ4	●	■	●	■	■	3	6	■	1348
		φ6	■	●	●	●	■	4	8	◎	
		φ8	■	●	●	●	■		10	◎	
		φ10	■	●	●	■	●		10	◎	
单作用・加压伸出型 带开关	MDC2-X MDC2-XL 	φ4	●	■	●	■	■	3	6	■	1354
		φ6	■	●	●	●	■	4	8	◎	
		φ8	■	●	●	●	■		10	◎	
		φ10	■	●	●	■	●		10	◎	
单作用・加压缩回型 带开关	MDC2-Y MDC2-YL 	φ4	●	■	●	■	■	3	6	■	1354
		φ6	■	●	●	●	■	4	8	◎	
		φ8	■	●	●	●	■		10	◎	
		φ10	■	●	●	■	●		10	◎	
双作用・微速型 带开关	MDC2-F MDC2-LF 	φ6	■	●	●	●	■	4	8	◎	1364
		φ8	■	●	●	●	■		10	◎	
		φ10	■	●	●	■	●		10	◎	


产品种类与选择项可否组合一览表

◎：选择项
○：可以制作(接单生产品)
△：可根据条件制作(请与本公司协商)
×：不可制作

分	类	分类	种类						配管螺纹		选择项		
			双作用・单活塞杆型	单作用・加压伸出型	单作用・加压缩回型	带气缸开关	微速型	NPT	G		防紫色化型	洁净规格(排气处理)	洁净规格(抽真空)
类		符号	无	X	Y	L	F	N	G		P6	P7	P71
种类	双作用・单活塞杆型	无符号						×	×		○	◎	◎
	单作用・加压伸出型	X			×	◎	×	×	×		○	×	×
	单作用・加压缩回型	Y				◎	×	×	×		○	×	×
	带气缸开关	L					◎	×	×		○	◎	◎
	微速型	F						×	×		×	◎	◎
配管螺纹	NPT	N							×		×	×	×
	G	G									×	×	×
选择项	防紫色化型	P6										×	×
	洁净规格(排气处理)	P7											×
	洁净规格(抽真空)	P71											
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	×	×		○	◎	◎

注1：关于洁净规格“P7”“P71”，请参阅《洁净元件系统》(样本编号：CB-033SC)。

〈型号表示例〉



机种型号：小型直接安装型气缸
● 种类：单作用・加压伸出型・带开关
A 缸径：φ6mm
B 行程：8mm
C 开关型号：有触点F0开关，导线长度1m
D 开关数：带2个

SCP*3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末