



●：标准、○：选择项


种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)						最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	吸盘种类				带缓冲	开关	记载页码
			5	10	15	20	25	30			材质 丁腈橡胶	材质 聚氨酯橡胶	材质 有机硅橡胶	材质 氟橡胶			
											P%A	P%AU	P%ASI	P%AFKM			
双作用·单活塞杆型	MVC 	φ6·φ10	●	●	●	●	●	●	5	30	○	○	○	○	○	○	1374

## 使用示例


● 电子部件的吸附·搬送



● 小型部件的搬送系统



● 电子部件的搬送系统



- SCP\*3
- CMK2
- CMA2
- SCM
- SCG
- SCA2
- SCS2
- CKV2
- CAV2·COVPIN2
- SSD2
- SSG
- SSD
- CAT
- MDC2
- MVC**
- SMG
- MSD·MSDG
- FC\*
- STK
- SRL3
- SRG3
- SRM3
- SRT3
- MRL2
- MRG2
- SM-25
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 调速阀
- 卷末