




体系表

自由安装型气缸 SMG系列

●：标准、○：选择项、■：不可制作

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程(mm)														最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	中间行程每 (mm)	开关	记载页码
			5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	(注1)					
双作用・单活塞杆型 带开关	SMG SMG-L	$\phi 6 \cdot \phi 10 \cdot \phi 16$	●	●	●	●	●	●	●	●	●					5	60	5	◎	1386	
		$\phi 20 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100						
单作用・加压伸出型 带开关	SMG-X SMG-XL	$\phi 6 \cdot \phi 10 \cdot \phi 16$	●	●	●											5	15	—	◎	1392	
		$\phi 20 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32$	●	●	●										15						
单作用・加压缩回型 带开关	SMG-Y SMG-YL	$\phi 6 \cdot \phi 10 \cdot \phi 16$	●	●	●											5	15	—	◎	1392	
		$\phi 20 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32$	●	●	●										15						
双作用・微速型 带开关	SMG-F SMG-LF	$\phi 6 \cdot \phi 10 \cdot \phi 16$	●	●	●	●	●	●								5	30	5	◎	1400	
		$\phi 20 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32$	●	●	●	●	●	●	●						50						
双作用・防回转型带 开关	SMG-M SMG-ML	$\phi 6 \cdot \phi 10 \cdot \phi 16$	●	●	●	●	●	●	●	●	●					5	60	5	◎	1404	
		$\phi 20 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32$	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100						

注1：带开关的最小行程，请参阅第1386页、第1392页、第1400页、第1404页。


产品种类与选择项可否组合一览表

分 类		分类	产品种类						配管螺纹		选择项		
			双作用基本型	单作用伸出型	单作用缩回型	防回转型	带气缸开关	微速型	NPT	G	禁铜型	洁净规格(排气处理)	洁净规格(抽真空)
		符号	无	X	Y	M	L	F	N	G	P6	P7 P5	P71 P51
产品种类	双作用基本型	无符号				◎	◎	◎	○	○	注1	◎	◎
	单作用伸出型	Y			×	○	◎	×	○	○	注1	×	×
	单作用缩回型	X				○	◎	×	○	○	注1	×	×
	防回转型	M					◎	○	○	○	注1	×	×
	带气缸开关	L						◎	○	○	注1	◎	◎
	微速型	F							○	○	×	◎	◎
配管螺纹	NPT	N								×	注1	×	×
	G	G									注1	×	×
选择项	禁铜型	P6										×	×
	洁净规格(排气处理)	P7、P5											×
	洁净规格(抽真空)	P71、P51											
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

○印：选择项
○印：可以制作(接单生产)
△印：可根据条件制作
(请与本公司协商。)
×印：不可制作

注意事项
注1：标准为P6规格。
(不需要P6符号。)

<型号表示例>



机种型号：自由安装型气缸

●产品种类：单作用・加压伸出・防回转型・带开关

缸径：φ16mm

配管螺纹种类：Rc螺纹

行程：20mm

开关型号：有触点KOH开关、导线长度1m

开关数：带2个

选择项：无