


部件构成表

开关

● 开关本体+安装部件一套(注1)

SRL3 - M0H※

开关型号
(第1576页(F)项)




编号	部件名称	数量
1	塑料袋	1
2	标签	1
3	开关安装部件	1
4	十字槽盘头小螺钉	1
5	开关	1

● 仅开关本体

SW - M0H※

开关型号
(第1576页(F)项)




编号	部件名称	数量
1	塑料袋	1
2	标签	1
3	开关	1

开关


● 仅安装部件

SRL3 - M



● 仅安装部件


SRL3 - T



编号	部件名称	数量
1	塑料袋	1
2	标签	1
3	开关安装部件	1
4	十字槽盘头小螺钉	1

● 引线夹

SRL3 - MH




编号	部件名称	数量
1	引线夹	10
2	塑料袋	1
3	包装标签(S)	1

注：不同规格的包装形态有时会略有不同。

易损件

SRL3 - 40 K - 200
缸径 (第1576页(B)项) 行程 (第1576页(E)项)




编号	部件名称	数量
1	活塞密封件	2
2	O形圈P	2
3	缓冲密封件	2
4	防尘圈	2
5	塑料袋	1
6	密封带	1
7	气垫	1
8	防尘带	1
9	塑料袋	1
10	包装标签(L)	1
11	易损件更换步骤书	1
12	O形圈特殊	2
13	缓冲环垫圈	2
14	针阀垫圈	2
15	纸板箱	1


注1：φ12~φ40不含缓冲环垫圈。
注2：φ80~φ100追加4个垫圈。

安装部件

SRL3 - LB - 40
安装形式 (第1576页(A)项) 缸径 (第1576页(B)项)
2个支撑件+4个安装螺栓




编号	部件名称	数量
1	塑料袋	1
2	包装标签(S)	1
3	内六角螺栓	4
4	脚座支撑件(A)	2



编号	部件名称	数量
1	塑料袋	1
2	包装标签(S)	1
3	内六角螺栓	4
4	脚座支撑件(B)	2

全行程调整部件组件


SRL3 - 40 - A1 1套
缸径 (第1576页(B)项)
<φ12~φ25>



编号	部件名称	数量
1	塑料袋	1
2	包装标签(S)	1
3	板螺母	2
4	缓冲器	1
5	内六角螺栓	4
6	内六角止动螺钉	1
7	板	1
8	适配器(R)	1
9	适配器(L)	1
10	挡块螺栓固定用螺母	1
11	缓冲器固定用螺母	1
12	内六角螺栓	4


注：不同规格的安装形态有时会略有不同。

<φ32~φ63>



编号	产品名称	数量
1	包装标签(S)	1
2	适配器	1
3	适配器	1
4	塑料袋	1
5	缓冲器	1
6	内六角止动螺钉	1

<φ80·φ100>




编号	产品名称	数量
7	六角螺母	1
8	六角螺母	1
9	适配器螺母	2
10	内六角螺栓	4
11	碟型弹簧	4

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVPIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末

浮动接头组件

SRL3 - 40 - Y

缸径
(第1576页(B)项)



编号	部件名称	数量
1	安装支架	1
2	安装底座	1
3	销	1
4	带弹簧垫圈盘头小螺钉	1
5	安装螺栓	4


注：不同规格的安装形态有时会略有不同。

中间支撑部件

● 00・LB用

SRL3 - 40 - L

缸径
(第1576页(B)项)




编号	部件名称	数量
1	包装标签(S)	1
2	塑料袋	1
3	中间支撑部件	2

● LB1用

SRL3 - 32 - N

缸径
(第1576页(B)项)



编号	部件名称	数量
1	包装标签(S)	1
2	塑料袋	1
3	中间支撑部件	2
4	板	1

各种组件重量一览表

浮动接头

组件型号	重量 (g)
SRL3-12-Y	86
SRL3-16-Y	86
SRL3-20-Y	189
SRL3-25-Y	188
SRL3-32-Y	572
SRL3-40-Y	571
SRL3-50-Y	1194
SRL3-63-Y	1188
SRL3-80-Y	2638
SRL3-100-Y	4115

薄型浮动接头

组件型号	重量 (g)
SRL3-12-Y1	139
SRL3-16-Y1	157
SRL3-20-Y1	291
SRL3-25-Y1	403
SRL3-32-Y1	732
SRL3-40-Y1	879
SRL3-50-Y1	1590
SRL3-63-Y1	2057

中间支撑部件

● 00・LB用

组件型号	重量 (g)
SRL3-12-L	12
SRL3-16-L	14
SRL3-20-L	21
SRL3-25-L	35
SRL3-32-L	35
SRL3-40-L	70
SRL3-50-L	87
SRL3-63-L	199
SRL3-80-L	337
SRL3-100-L	337

● LB1用

组件型号	重量 (g)
SRL3-12-N	40
SRL3-16-N	49
SRL3-20-N	81
SRL3-25-N	123
SRL3-32-N	136

安装形式

● LB用

组件型号	重量 (g)
SRL3-LB-12	13
SRL3-LB-16	15
SRL3-LB-20	28
SRL3-LB-25	88
SRL3-LB-32	103
SRL3-LB-40	152
SRL3-LB-50	272
SRL3-LB-63	448
SRL3-LB-80	610
SRL3-LB-100	1014

● LB1用

组件型号	重量 (g)
SRL3-LB1-12	25
SRL3-LB1-16	27
SRL3-LB1-20	58
SRL3-LB1-25	123
SRL3-LB1-32	161

缓冲器单件

组件型号	重量 (g)
SRL3-12-NCK	14
SRL3-16-NCK	14
SRL3-20-NCK	23
SRL3-25-NCK	45
SRL3-32-NCK	77
SRL3-40-NCK	212
SRL3-50-NCK	330
SRL3-63-NCK	330
SRL3-80-NCK	475
SRL3-100-NCK	475

高度调整板

组件型号	重量 (g)
SRL3-12-U	52
SRL3-16-U	47
SRL3-20-U	75
SRL3-25-U	173
SRL3-32-U	225
SRL3-40-U	352
SRL3-50-U	620
SRL3-63-U	873
SRL3-80-U	1396
SRL3-100-U	2070

SCP*3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・COVP/N2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末

各种组件重量一览表

开关关联

● 仅安装部件

组件型号	重 量 (g)
SRL3-M	1
SRL3-T	5

注：安装支架+开关时请加上各种开关重量。

● 引线夹

组件型号	重 量 (g)
SRL3-MH	3

易损件

● SRL3系列

组件型号	重 量 (g)
SRL3-12K-□	7+5×行程/100
SRL3-16K-□	8+5×行程/100
SRL3-20K-□	10+5×行程/100
SRL3-25K-□	24+10×行程/100
SRL3-32K-□	31+10×行程/100
SRL3-40K-□	54+18×行程/100
SRL3-50K-□	66+18×行程/100
SRL3-63K-□	91+18×行程/100
SRL3-80K-□	248+42×行程/100
SRL3-100K-□	268+42×行程/100

● SRL3-G系列

组件型号	重 量 (g)
SRL3-G-12K-□	7+5×行程/100
SRL3-G-16K-□	9+5×行程/100
SRL3-G-20K-□	11+5×行程/100
SRL3-G-25K-□	28+10×行程/100
SRL3-G-32K-□	36+10×行程/100
SRL3-G-40K-□	59+18×行程/100
SRL3-G-50K-□	78+18×行程/100
SRL3-G-63K-□	104+18×行程/100
SRL3-G-80K-□	296+42×行程/100
SRL3-G-100K-□	319+42×行程/100

● SRL3-Q系列

组件型号	重 量 (g)
SRL3-Q-12K-□	7+5×行程/100
SRL3-Q-16K-□	8+5×行程/100
SRL3-Q-20K-□	10+5×行程/100
SRL3-Q-25K-□	25+10×行程/100
SRL3-Q-32K-□	31+10×行程/100
SRL3-Q-40K-□	54+18×行程/100
SRL3-Q-50K-□	68+18×行程/100
SRL3-Q-63K-□	92+18×行程/100
SRL3-Q-80K-□	250+42×行程/100
SRL3-Q-100K-□	270+42×行程/100

● SRL3-GQ系列

组件型号	重 量 (g)
SRL3-GQ-12K-□	8+5×行程/100
SRL3-GQ-16K-□	9+5×行程/100
SRL3-GQ-20K-□	11+5×行程/100
SRL3-GQ-25K-□	29+10×行程/100
SRL3-GQ-32K-□	37+10×行程/100
SRL3-GQ-40K-□	60+18×行程/100
SRL3-GQ-50K-□	80+18×行程/100
SRL3-GQ-63K-□	105+18×行程/100
SRL3-GQ-80K-□	298+42×行程/100
SRL3-GQ-100K-□	322+42×行程/100

全行程调整部件组件

组件型号	重 量 (g)
SRL3-12-A1	110
SRL3-16-A1	114
SRL3-20-A1	187
SRL3-25-A1	375
SRL3-32-A1	644
SRL3-40-A1	1032
SRL3-50-A1	2128
SRL3-63-A1	2454
SRL3-80-A1	3108
SRL3-100-A1	3422