体系表

带高精度导向 无杆气缸 SRG3系列

种类	型号 JIS符号	缸径(mm)	标准行程 (mm)									最小行程 (mm)	
			200	300	400	500	600	700	800	900	1000		
双作用型	SRG3 	相当于φ12	●	●	●							1	
		相当于φ16・相当于φ20	●	●	●	●	●	●	●				
		相当于φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

●：标准、◎：准标准、■：不可制作

	最大行程	中间行程	安装形式			缓冲				选择项					开关	记载页码
			基本型	轴向脚座型	轴向脚座型	不带缓冲	两侧带缓冲	R侧带缓冲	L侧带缓冲	全行程调整两侧带缓冲	全行程调整R侧带缓冲	全行程调整L侧带缓冲	全行程调整部件后置型	扩大滑台安装螺纹规格		
	(mm)	(每mm)	00	LB	LB1	N	B	R	L	A	A1	A2	A3	H		
	450	1	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1650
	800		●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎		
	1000		●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎			

产品种类与选择项可否组合一览表

◎：选择项
○：可以制作(接单生产品)
△：可根据条件制作(请与本公司协商)
×：不可制作

分类		分类	种类	配管螺纹		选择项									
			双作用基本型	NPT	G	行程调整 两侧	行程调整 R侧	行程调整 L侧	行程调整部件后置用	扩大滑台安装螺纹规格	气口缓冲针阀位置指定	气口缓冲针阀位置指定	气口缓冲针阀位置指定	气口缓冲针阀位置指定	气口缓冲针阀位置指定
		符号	无	N	G	A	A1	A2	A3	H	R	B	T	D	S
种类	双作用基本型	无符号	＼	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
配管螺纹	NPT	N		＼	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	G	G			＼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
选择项	行程调整 两侧	A				＼	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	行程调整 R侧	A1					＼	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	行程调整 L侧	A2						＼	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	行程调整部件后置用	A3							＼	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	扩大滑台安装螺纹规格	H								＼	◎	◎	◎	◎	◎
	气口缓冲针阀位置指定	R									＼	×	×	×	×
	气口缓冲针阀位置指定	B										＼	×	×	×
	气口缓冲针阀位置指定	T											＼	×	×
	气口缓冲针阀位置指定	D												＼	×
	气口缓冲针阀位置指定	S													＼
附件	气缸开关	另行记载	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

〈型号表示例〉

SRG3 - 00 - 20 ○ B - 200 - M0H - D - A1 H

- SRG3：机种型号
- 00：Ⓐ安装形式
- 20：Ⓑ缸径
- ○：Ⓒ配管螺纹种类
- B：Ⓓ缓冲
- 200：Ⓔ行程
- M0H：Ⓕ开关型号
- D：Ⓖ开关数
- A1 H：Ⓗ选择项 ※按上表从左至右顺序填写

机种型号：带高精度导向 无杆气缸
Ⓐ 安装形式　：基本型
Ⓑ 缸径　：ϕ20mm
Ⓒ 配管螺纹种类：Rc螺纹
Ⓓ 缓冲　：两侧带缓冲
Ⓔ 行程　：200mm
Ⓕ 开关型号　：有触点M0H开关，导线长度1m
Ⓖ 开关数　：带2个
Ⓗ 选择项　：全行程调整R侧带缓冲，扩大滑台安装螺纹规格