

SCP※3									
CMK2									
CMA2									
SCM	系列	种类	型号	缸径(mm)	缓冲		标准行程 (mm)		
SCG					橡胶缓冲	橡胶气缓冲			
SCA2									
SCS2									
CKV2									
CAV2・COVP/N2							50	100	
SSD2	基本型 MRL2系列	带开关 微速	MRL2 MRL2-L MRL2-F	φ6	●	◎	●	●	
SSG				φ10			●	●	
SSD				φ16				●	
CAT				φ20					
MDC2				φ25					
MVC				φ32					
SMG	简易导向型单活塞型 MRL2-G系列	带开关 微速	MRL2-G MRL2-GL MRL2-GF	φ6	●	◎	●	●	
MSD・MSDG				φ10			●	●	
FC※				φ16				●	
STK				φ20					
SRL3				φ25					
SRG3				φ32					
SRM3	简易导向型双活塞型 MRL2-W系列	带开关 微速	MRL2-W MRL2-WL MRL2-WF	φ6	●	◎	●	●	
SRT3				φ10			●	●	
MRL2				φ16				●	
MRG2				φ20					
SM-25				φ25					
				φ32					
缓冲器									
FJ									
FK									
调速阀									
卷末									

●：标准、○：准标准、■：不可制作

标准行程 (mm)										最小行程 (mm)	最大行程 注1 (mm)	中间行程 (每mm)	选择项				记载页码
													带刮板型	带开关集中配管	带缓冲	防紫色化规格 注2 (P6)	
	150	200	250	300	350	400	500	600	700				S	R	C	(P6)	
	●	●	■	■	■	■	■	■	■	1	300	1	○	■	■	●	1740
	●	●	●	●	■	■	■	■	■		500		○	■	■	●	
	●	●	●	●	■	●	●	■	■		1000		○	■	■	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	■	■	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	■	■	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	■	■	●	
	●	●	■	■	■	■	■	■	■	1	300	1	○	■	○	●	1740
	●	●	●	●	■	■	■	■	■		500		○	○	○	●	
	●	●	●	●	■	●	●	■	■		1000		○	○	○	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	○	○	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	○	○	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	○	○	●	
	●	●	■	■	■	■	■	■	■	1	300	1	○	■	○	●	1740
	●	●	●	●	■	■	■	■	■		500		○	○	○	●	
	●	●	●	●	■	●	●	■	■		1000		○	○	○	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	○	○	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	○	○	●	
	■	●	●	●	●	●	●	●	●		1500		○	○	○	●	

注1：・带开关的最大行程为φ6：200mm、φ10：300mm、φ16：500mm、φ20~φ32：700mm
 ・微速系列的最大行程为φ6：300mm、φ10：500mm、φ16~φ25：800mm、φ32：700mm
 ・带开关的集中配管型的最大行程为φ10：300mm、φ16：500mm、φ20~φ32：700mm
 注2：・标准型支持防紫色化规格，但带缓冲、微速型不支持。

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVPIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末

产品种类与选择项可否组合一览表

●：标准

◎：选择项

○：可以制作(接单生产品)


△：可根据条件制作(请与本公司协商)

×：不可制作

分	类	分类	种类					配管螺纹		缓冲		选择项				
			双作用基本型	双杆 单活塞	双杆 双活塞	带气缸开关	微速型	NPT(φ25・φ32)	G(φ25・φ32)		带橡胶气缓冲		带缓冲	带刮板型	带开关集中配管	洁净规格(低发尘)
		符号	无	G	W	L	F	N	G		C		C	S	R	P72
种类	双作用基本型	无符号						○	○		◎		×	◎	×	◎
	双杆 单活塞	G			×	◎	◎	○	○		◎		◎	◎	◎	◎
	双杆 双活塞	W				◎	◎	○	○		◎		◎	◎	◎	◎
	带气缸开关	L					◎	○	○		◎		◎	◎	注3	◎
	微速型	F						○	○		◎		注1	×	×	×
配管螺纹	NPT(φ25、φ32)	N							×		○		○	○	○	○
	G (φ25、φ32)	G									○		○	○	○	○
缓冲	带橡胶气缓冲	C											◎	◎	◎	◎
选择项	带缓冲	C												◎	◎	×
	带刮板型	S													◎	注4
	带开关集中配管	R														◎
	洁净规格(低发尘)	P72														
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	○	○		◎		◎	◎	◎	◎

注意事项
注1：缓冲器介入时的微速性能很难保证。
注2：关于洁净规格P72，请参阅《洁净元件系统(样本编号：CB-033SC)》。
注3：选择带“R”开关的集中配管型时，请务必与带开关的“L”组合使用。
注4：洁净规格P72全部带刮板，因此不需要符号“S”。

〈型号表示例〉



机种型号：磁耦式无杆气缸

● 种类：简易导向型单活塞型，带开关、微速型

A 缸径：φ10mm

B 配管螺纹种类：Rc螺纹

C 缓冲：橡胶气缓冲

D 行程：50mm

E 开关型号：无触点T2H开关，导线长度1m

F 开关数：带2个

G 选择项：带缓冲、集中配管型

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2・
COVP/N2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD・
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末