

|     |      |          |                                                       |
|-----|------|----------|-------------------------------------------------------|
| H系列 | 强磁场用 | 适用<br>气缸 | CAC4-L2 GLC-L2 JSC3-L2 SCA2-L2 SHC-L2 UCAC2-L2 USC-L2 |
|-----|------|----------|-------------------------------------------------------|



HO



HOY


规格

| 项目        | 有触点2线式                             |        |                 |
|-----------|------------------------------------|--------|-----------------|
|           | HO                                 |        | HOY(双色显示式)      |
| 用途        | PLC、继电器用                           |        | PLC专用           |
| 负载电压      | DC12/24V                           | AC110V | DC24V±10%       |
| 负载电流      | 5~50mA                             | 7~20mA | 5~20mA          |
| 内部电压降     | 5V以下                               |        | 6V以下            |
| 指示灯       | 绿色LED(ON时亮灯)                       |        | 红色/绿色LED(ON时亮灯) |
| 泄漏电流      | 0mA                                |        | 10μA以下          |
| 导线长度      | 1m(阻燃性橡皮绝缘软线2芯0.5mm <sup>2</sup> ) |        |                 |
| 绝缘阻抗      | DC500V时使用兆欧表测量100MΩ以上              |        |                 |
| 耐电压       | 施加AC1000V 1分钟无异常                   |        |                 |
| 耐冲击       | 294m/s <sup>2</sup>                |        |                 |
| 环境温度范围    | -10~+60℃                           |        |                 |
| 防护等级      | IEC标准IP67、JIS C0920(防浸入型)、耐油       |        |                 |
| 触点保护电路 注1 | 无                                  |        |                 |
| 重量        | 1m：76g 3m：181g 5m：289g             |        |                 |

注1：触点保护措施请参阅卷头80页。

外形尺寸图

● H系列(耐强磁场用)



开关内部电路图

| ● HO    | ● HOY   |
|---------|---------|
|         |         |
| 本开关无极性。 | 本开关无极性。 |