

V系列

小型耐强磁场用

适用
气缸

SSD-L4 SSD2-L4 USSD-L4



VO


规格

项目	有触点2线式	
	VO	
用途	继电器、PLC专用	
负载电压	DC24V	AC110V
负载电流	5~50mA	7~20mA
内部电压降	3.0V以下(负载电流40mA时)	
指示灯	LED(ON时亮灯)	
泄漏电流	0mA	
导线长度	1m(阻燃性橡皮绝缘软线2芯0.5mm ²)	
绝缘阻抗	DC500V时使用兆欧表测量100MΩ以上	
耐电压	施加AC1000V 1分钟无异常	
耐冲击	294m/s ²	
环境温度	-10~+60℃	
防护等级	IEC标准IP67、JIS C0920(防浸入型)、耐油	
触点保护电路 注1	无	
重量	1m: 63g 3m: 170g 5m: 277g	


注1：触点保护措施请参阅卷头80页。

外形尺寸图

● V系列(耐强磁场用)



开关内部电路图



气缸开关