

触点保护电路箱


SKAC・SKDC



规格


项目	交流电路用		直流电路用
	SKAC		SKDC
负载电压	AC100/110V	AC200/220V	DC24V
负载电流	20mA以下	10mA以下	50mA以下
导线长度	1m(耐油性聚氯乙烯绝缘导线2芯、0.2mm ²)		
耐冲击	980m/s ²		
绝缘阻抗	DC500V时使用兆欧表测量100MΩ以上		
耐电压	施加AC1500V，1分钟无异常		
环境温度	-10~+60℃		
防护等级	IEC标准IP67、JIS C0920(防浸入型)、耐油		

型号表示方法




外形尺寸图

● SKAC/SKDC系列



内部电路图



注：SKAC为AC电路专用产品、SKDC为DC电路专用产品。