线性滑台气缸

标配客户常用的规格!
选型更简便



LCW Series

易于选型的3大特点

1.缸径集中为3种

φ12 φ16 φ20

采用单活塞。

(相当于LCR的φ8、φ12、φ16)

2.行程集中为3种

30mm 50mm 75mm

3.标配行程调整功能

备有3种挡块。

■ 橡胶缓冲型挡块(标准)

■ 带橡胶缓冲金属型挡块(M)



■ 缓冲器型挡块(A)

可靠性的要点

高刚性

继承LCR的DNA,
实现了高刚性与轻量化。



基本型登场

使用便捷的3大特点

1.3面安装

业界首创!!采用新颖的L形滑台，
设计的自由度得到大幅提高。



2.配管、配线方向位于同一面。

配线、配管整齐。
提高了作业效率与可视性。



3.小型、省空间

宽度削减27%、面积比削减20%，
重新设置挡块位置。



面积比减少
20%
(LCR比)

安全性的要点

防坠落型形成系列

业界首创!!
除后端外，前端※也
采用防坠落机构

※接单生产品



防坠落机构

后端

前端※