





LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

种类	型 号 JIS符号	缸径 (mm)	行程(mm)									
			10	20	30	40	50	75	100	125	150	
双作用・单活塞杆型	LCG 	φ6	●	●	●	●	●					
		φ8	●	●	●	●	●	●				
		φ12	●	●	●	●	●	●	●			
		φ16	●	●	●	●	●	●	●	●		
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
双作用・防坠落型	LCG-Q 	φ8	●	●	●	●	●	●				
		φ12	●	●	●	●	●	●	●			
		φ16	●	●	●	●	●	●	●	●		
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
双作用・单活塞杆型 洁净规格	LCG-P7※ 	φ6	●	●	●	●	●					
		φ8	●	●	●	●	●	●				
		φ12	●	●	●	●	●	●	●			
		φ16	●	●	●	●	●	●	●	●		
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

●：标准 ○：准标准 ○：可制作 ■：不可制作

	选择项																开关	记载页码
	行程调整用挡块						缓冲器型挡块						带缓冲		防锈处理	附带螺堵		
	挡块位置 ①	挡块位置 ②	挡块位置 ③	挡块位置 ④	挡块位置 ①・③	挡块位置 ②・④	挡块位置 ①	挡块位置 ②	挡块位置 ③	挡块位置 ④	挡块位置 ①・③	挡块位置 ②・④	不带开关槽	带开关槽	防锈处理品			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	BL	U	N		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
															○			
	○	○					○	○					○	○			○	
															○			
	○	○	○	○	○	○										○	○	
															○			

● 挡块位置



LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末