


具有薄型、轻量、刚性3大特点

新增选择项产品种类，
用途进一步拓展。

薄型


通过彻底薄型化，高度尺寸比
以往機種 (LCG) 减小一半，
从60mm变为34mm！
最适用于省空间用途。

高度尺寸
与以往产品相比
减少43%！




轻量

与以往機種 (LCG) 相比，产品重量减半！
可实现可动部的轻量化，有助于促进高效化、
节能性。




刚性


采用分离式线性导轨。
薄型、轻量，
但仍可实现与以往機種 (LCG) 同等的刚性。



品种多样



■ 左右对称设计
配管、挡块可左右两侧安装，
←表示配管方向。



■ 采用T形开关
可选择无触点双色显示式开关



■ 防锈处理型
标准型带防锈处理。


■ 备有各种挡块选择项



■ 金属挡块



■ 橡胶缓冲型挡块



■ 缓冲器型挡块

LCX Series


线性滑台气缸

单元化, 更加简单、准确、高精度。

新增众多如自由组合、防坠落型、长行程 (MAX150mm)、带定位孔等极具吸引力的选择项产品种类。搬送、定位等用途进一步拓展, 有助于实现多品种生产的高效化。

高精度定位机构

通过高精度定位孔和带定位功能的专用螺栓, 无需位置调整即可直接安装。




两段单元

重叠后也只有68mm的薄型设计, 无需连接板即可直接安装, 实现薄型化。

安装轻松

仅需1把内六角扳手, 单元化




高刚性的宽幅导轨

相当于42mm的导轨宽度。


42mm

交叉单元



维护时间大幅缩短

主体安装在装置上时, 可只更换气缸部。




LCX产品种类

LCX

双作用・单活塞杆型

φ25、φ32
行程: 10~50mm



LCX-Q

双作用・防坠落型


φ25、φ32
行程: 10~50mm



LCX-P7※

双作用・单活塞杆型
洁净规格


φ25、φ32
行程: 10~50mm



LCX-※L

双作用・单活塞杆型
长行程


φ25、φ32
行程: 75~150mm



LCX-Q-※L

双作用・防坠落型
长行程


φ25、φ32
行程: 75~150mm



LCX-※L-P7※

双作用・单活塞杆型・洁净规格
长行程

φ25、φ32
行程: 75~150mm



LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末