体系表

线性滑台气缸 LCM系列

种类	型号 JIS符号		缸径(mm)	
双作用・单活塞杆型	LCM		φ4.5	
			φ6	
			φ8	
双作用・伸出行程可调型	LCM−P		φ4.5	
			φ6	
			φ8	
双作用・缩回行程可调型	LCM−R		φ4.5	
			φ6	
			φ8	
双作用・侧面安装型	LCM−A		φ4.5	
			φ6	
			φ8	
双作用・单活塞杆型　洁净规格	LCM−P73		φ4.5	
			φ6	
			φ8	

●：标准 ◎：准标准 ○：接单生产 ■：不可制作

	标准行程(mm)					选择项				开关	记载页码
						带缓冲	带磁环	带磁环＋开关导轨	附带定位销		
	5	10	15	20	30	B	M	F	J※		
	●	●				◎	◎	◎	◎	◎	10
	●	●	●	●	●						
	●	●	●	●	●						
	●	●				◎	◎	◎	◎	◎	18
	●	●	●	●	●						
	●	●	●	●	●						
	●	●				◎	◎	◎	◎	◎	24
	●	●	●	●	●						
	●	●	●	●	●						
	●	●				◎	◎	◎	◎	◎	30
	●	●	●	●	●						
	●	●	●	●	●						
	●	●					◎	◎	◎	◎	40
	●	●	●	●	●						
	●	●	●	●	●						

注：无法制作中间行程。