



LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

种类	型 号 JIS符号	缸径(mm)	行程(mm)				
			5	10	15	20	
双作用・单活塞杆型	STM-M/B 	φ6	●	●	●		
		φ10	●	●	●	●	
双作用・单活塞杆型 洁净规格	STM-B-P7※ 	φ6	●	●	●		
		φ10	●	●	●	●	

●：标准 ◎：选择项 ■：不可制作

	最大行程(mm)	轴承方式		选择项		开关	记载页码
		滑动轴承 M	滚动轴承 B	侧面安装型 A	后端配管型 R		
	15	●	●	●	●	◎	314
	20	●	●	●	●	◎	
	15	■	●	●	■	◎	320
	20	■	●	●	■	◎	

LCM
 LCR
 LCG
 LCW
 LCX
 STM
 STG
 STS・STL
 STR2
 UCA2
 ULK※
 JSK/M2
 JSG
 JSC3・JSC4
 USSD
 UFCD
 USC
 UB
 JSB3
 LMB
 LML
 HCM
 HCA
 LBC
 CAC4
 UCAC2
 CAC-N
 UCAC-N
 RCS2
 RCC2
 PCC
 SHC
 MCP
 GLC
 MFC
 BBS
 RRC
 GRC
 RV3※
 NHS
 HRL
 LN
 卡爪
 卡盘
 机械卡爪・卡盘
 缓冲器
 FJ
 FK
 速度控制器
 卷末