


●：标准、◎：准标准

种类	型号 JIS符号	缸径(mm)	标准行程(mm)							最小行程 (mm) 注1	最大行程 (mm)	中间行程 (每mm) 注2	开关	记载 页码
			25	50	75	100	125	150	175					
双作用·导杆型	STG-K 	φ32·φ50	●	●	●	●	●	●	●	5 (10)	200	5	◎	432

注1：最小行程的()内表示开关双色显示式、交流磁场用时。

注2：中间行程通过在标准行程的气缸上安装垫块进行应对。

关于与行程配套的专用主体，请另行与本公司协商。

- LCM
- LCR
- LCG
- LCW
- LCX
- STM
- STG
- STS·STL
- STR2
- UCA2
- ULK※
- JSK/M2
- JSG
- JSC3·JSC4
- USSD
- UFCD
- USC
- UB
- JSB3
- LMB
- LML
- HCM
- HCA
- LBC
- CAC4
- UCAC2
- CAC-N
- UCAC-N
- RCS2
- RCC2
- PCC
- SHC
- MCP
- GLC
- MFC
- BBS
- RRC
- GRC
- RV3※
- NHS
- HRL
- LN
- 卡爪
- 卡盘
- 机械卡爪·卡盘
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 速度控制器
- 卷末