




LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

种类	型号 JIS符号	缸径(mm)	标准行程 (mm)						
			25	50	75	100	125	150	
滑动轴承型 带开关	UCA2 UCA2-L (带开关) 	$\phi 10$	●	●	●	●			
		$\phi 16 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32$	●	●	●	●	●	●	
滚动轴承型 带开关	UCA2-B UCA2-BL (带开关) 	$\phi 10$	●	●	●	●			
		$\phi 16 \cdot \phi 25 \cdot \phi 32$	●	●	●	●	●	●	

产品简介



●：标准 ○：选择项 ■：不可制作

标准行程 (mm)			最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	固定方法		选择项				开关	记载页码
					缸体固定	端板固定	板A侧 单侧调整挡块	板B侧 单侧调整挡块	两侧调整挡块	防紫色化		
	175	200			X	Y	P1A	P1B	P2	P6		
			25	100	●	●	○	○	○	●	○	640
	●	●		200	●	●	○	○	○	●		
			25	100	●	●	○	○	○	●	○	650
	●	●		200	●	●	○	○	○	●		

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

产品种类与选择项可否组合一览表

●：标准

◎：选择项


○：可以制作(接单生产品)

△：可根据条件制作(请与本公司协商)

×：不可制作

分		分类	种类				配管螺纹			选择项				
			滑动轴承型	滚动轴承型	带气缸开关		NPT	G		行程调整挡块	带两侧调整范围	带两侧调整范围	带A侧调整范围	带B侧调整范围
											5mm	12.5mm	25mm	25mm
		符号	无	B	L		N	G			无	P2	P1A	P1B
种类	滑动轴承型	无符号	×	◎			○	○			●	◎	◎	◎
	滚动轴承型	B		◎			○	○			●	◎	◎	◎
	带气缸开关	L					○	○			●	◎	◎	◎
配管螺纹	NPT	N						×			○	○	○	○
	G	G									○	○	○	○
选择项	行程调整挡块													
	带两侧 调整范围 5 mm 单侧	无符号									×	×	×	
	带两侧 调整范围 12.5 mm 单侧	P2										×	×	
	带A侧 调整范围 25 mm	P1A											×	
	带B侧 调整范围 25 mm	P1B												×
附件	气缸开关	另行记载	◎	◎	◎		○	○			◎	◎	◎	◎

〈型号表示例〉



机种型号：组合式气缸

● 种类：滚动轴承型，带开关

A 缸径：φ16mm

B 配管螺纹种类：Rc螺纹

C 行程：50mm

D 开关型号：无触点T2H开关，导线长度1m

E 开关数：带2个

F 选择项：带两侧调整挡块，调整范围12.5mm单侧

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末