




LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)												最小行程 (mm)	
			15	25	30	45	50	60	75	100	150	200	250	300		
停产产品																
双作用型	ULKP 	φ 16	●		●	●		●							5	
双作用型	ULK 	φ20・φ25・φ32・φ40		●			●		●	●	●	●	●	●	5	
双作用型・带阀	ULK-V	φ20・φ25・φ32・φ40		●			●		●	●	●	●	●	●	5	

产品简介



●：标准 ○：准标准 ○：接单生产 ■：不可制作

最大行程 (mm)	中间行程 (每mm)	安装形式										选择项								开关	记载页码
		基本型	轴向脚座型	前端轴向脚座型	前端法兰型	单耳环型	双耳环型	单耳环一体型	单耳环、导套压入型	前端耳轴型	后端耳轴型	防尘套(100℃)	防尘套(250℃)	活塞杆材质变更	凸台去除型	单耳环连接件	双耳环连接件	单耳环支撑件	双耳环支撑件		
		OO	LB	LS	FA	CA	CB	CC	CC1	TA	TB	J	L	M	V	I	Y	B1	B2		
停产产品																					
	260	1	●	■	●	●	■	●	■	■	■	■	■	■	■	○	○	○	○	○	674
	700	1	●	●	■	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	■	○	○	680
	700	1	●	●	■	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	■	○	○	680

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末