体系表

带制动拉杆型气缸 JSG系列

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程(mm)												最小行程 (mm)	
			25	50	75	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
双作用・单活塞杆型	JSG 	φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	
		φ50・φ63														
		φ80														
		φ100														
双作用・带制动解除阀	JSG-V 	φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	
		φ50・φ63														
		φ80														
		φ100														

●：标准 ◎：准标准 ○：接单生产 ：不可制作

	最大行程 (mm)	可制作行程 (mm)	中间行程 (mm)	安装形式										缓冲		选择项		附件						开关	记载页码
				基本型	轴向脚座型	前端法兰型	后端法兰型	单耳环型	双耳环型	前端耳轴型	后端耳轴型	中间耳轴型		两侧气缓冲	两侧橡胶缓冲	防尘套(100℃)	活塞杆材质不锈钢	单耳环连接件	双耳环连接件	单耳环支撑件	双耳环支撑件	单耳环支撑件	耳轴型第2支撑件		
				00	LB	FA	FB	CA	CB	TA	TB	TC		B	D	J	M	I	Y	B1	B2	B3	B4		
	600	800	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	742
		1200																							
	700	1400																							
	800	1500																							
	600	800	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	742
		1200																							
	700	1400																							
	800	1500																							