



LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)						
			5	10	15	20	25	30	
双作用型带开关	USSD USSD-L 	φ20	●	●	●	●	●	●	
		φ25・φ32・φ40・φ50	●	●	●	●	●	●	
		φ63・φ80・φ100	●	●		●		●	
双作用・高负荷型 带开关	USSD-K USSD-KL 	φ20	●	●	●	●	●	●	
		φ25・φ32・φ40・φ50		●	●	●	●	●	
		φ63・φ80・φ100		●		●		●	

●：标准 ○：准标准 ■：不可制作

行程 (mm)								最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	中间行程 各 (mm)	选择项	安装部件		开关	记载页码
											杆端外螺纹	脚座	双耳环		
	40	50	60	70	80	90	100				N	LB	CB		
	■	■	■	■	■	■	■	1	30	1	○	○	○	○	846
	●	●	■	■	■	■	■		50		○	○	○		
	●	●	■	■	■	■	■		50		○	○	○		
	●	●	■	■	■	■	■	1	200	1	○	○	○	○	846
	●	●	●	●	●	●	●		300		○	○	○		
	●	●	●	●	●	●	●		300		○	○	○		

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末