


体系表

无导杆气缸 GLC系列

- LCM
- LCR
- LCG
- LCW
- L CX
- STM
- STG
- STS·STL
- STR2
- UCA2
- ULK※
- JSK/M2
- JSG
- JSC3·JSC4
- USSD
- UFCD
- USC
- UB
- JSB3
- LMB
- LML
- HCM
- HCA
- LBC
- CAC4
- UCAC2
- CAC-N
- UCAC-N
- RCS2
- RCC2
- PCC
- SHC
- MCP
- GLC**
- MFC
- BBS
- RRC
- GRC
- RV3※
- NHS
- HRL
- LN
- 卡爪
- 卡盘
- 机械卡爪·卡盘
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 速度控制器
- 卷末

种类	型号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)					
			100	200	300	400	500	
双作用型 	GLC	φ40·φ50·φ63	●	●	●	●	●	
		φ80	●	●	●	●	●	
		φ100	●	●	●	●	●	

●：标准，◎：准标准，■：不可制作

行程 (mm)				最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	中间行程 (每mm)	安装形式				杆端形状			配管口位置				开关	记载页码
							基本型	轴向脚座型	前端法兰型	后端法兰型	内螺纹型	外螺纹型	法兰型	从前端看的上侧	从前端看的右侧	从前端看的左侧	从前端看的下侧		
600	700	800	(mm)	(mm)	(每mm)	OO	LB	FA	FB	无符号	N	F	无符号	R	T	S			
■	■	■	5	500	5	●	●	●	●	●	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	1198	
●	●	■		700		●	●	●	●	●	●	◎	◎	●	◎	◎	◎		◎
●	●	●		800		●	●	●	●	●	●	◎	◎	●	◎	◎	◎		◎

- LCM
- LCR
- LCG
- LCW
- LCX
- STM
- STG
- STS·STL
- STR2
- UCA2
- ULK※
- JSK/M2
- JSG
- JSC3·JSC4
- USSD
- UFCD
- USC
- UB
- JSB3
- LMB
- LML
- HCM
- HCA
- LBC
- CAC4
- UCAC2
- CAC-N
- UCAC-N
- RCS2
- RCC2
- PCC
- SHC
- MCP
- GLC**
- MFC
- BBS
- RRC
- GRC
- RV3※
- NHS
- HRL
- LN
- 卡爪
- 卡盘
- 机械卡爪·卡盘
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 速度控制器
- 卷末