

易损件一览表

● 小型SELEX摆动气缸
















型号·部件名称		编号	3	1	8
机种	组件型号	产品名称	叶片轴	分配器密封件	O形圈(各2个)
RV3S1	RV3S1-K				φ1×φ3.8 (W×ID)
RV3S3	RV3S3-K				φ1.42×φ6.8
RV3S10	RV3S10-K				φ1.5×φ8
RV3S20	RV3S20-K				φ2×φ10.5
RV3S30	RV3S30-K				P-14
RV3D1	RV3D1-K				φ1×φ3.8 (W×ID)
RV3D3	RV3D3-K				φ1.42×φ6.8
RV3D10	RV3D10-K				φ1.5×φ8
RV3D20	RV3D20-K				φ2×φ10.5
RV3D30	RV3D30-K				P-14

- LCM
- LCR
- LCG
- LCW
- LCX
- STM
- STG
- STS·STL
- STR2
- UCA2
- ULK※
- JSK/M2
- JSG
- JSC3·JSC4
- USSD
- UFCD
- USC
- UB
- JSB3
- LMB
- LML
- HCM
- HCA
- LBC
- CAC4
- UCAC2
- CAC-N
- UCAC-N
- RCS2
- RCC2
- PCC
- SHC
- MCP
- GLC
- MFC
- BBS
- RRC
- GRC
- RV3※**
- NHS
- HRL
- LN
- 卡爪
- 卡盘
- 机械卡爪·卡盘
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 速度控制器
- 卷末

RV3※ Series








易损件一览表

●大型SELEX摆动气缸

型号·部件名称	编号		4	6	8	10
机种	组件型号	产品名称	叶片轴	分配器密封件	O形圈 (各2个)	O形圈
RV3S50	RVS50-K		 约46	 约46	P-16	φ1.8×φ56.2
RV3S150	RVS150-K		 约60	 约60	P-22	φ1.9×φ82
RV3S300	RVS300-K		 约71	 约71	P-31	φ3×φ105
RV3S800	RVS800-K		 约107	 约107	P-48	φ3.1×φ150
RV3D50	RVD50-K		 约46	 约46	P-16	φ1.8×φ56.2
RV3D150	RVD150-K		 约60	 约60	P-22	φ1.9×φ82
RV3D300	RVD300-K		 约71	 约71	P-31	φ3×φ105
RV3D800	RVD800-K		 约107	 约107	P-48	φ3.1×φ150







LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

维修部件组件

产品名称	组件型号	外观	部件名称	数量	
带磁铁卡爪	<ul style="list-style-type: none"> ● RVU50-A1 RVU150-A1 RVU300-A1 RVU800-A1 		卡爪 凸台 磁环 盘头小螺钉 螺母	1 1 1 1 1	
底座支撑件	<ul style="list-style-type: none"> ● RVU50-A2 RVU150-A2 RVU300-A2 RVU800-A2 ※1 RVU800-A2-D ※2 ※1 带1个开关时 ※2 带2个开关第2个时 有关带开关配置的详情， 请参阅第1392页。		底座支撑件 连接小螺钉	1 2 ※3 ※3 RVU800-A2有3个 RVU800-A2-D为无	
开关安装部件	<ul style="list-style-type: none"> ● RVU50-A3 RVU150-A3 RVU300-A3 		LS支撑件 压块 盘头小螺钉 弹簧垫圈	1 1 1 1	
带缓冲器用开关安装部件	<ul style="list-style-type: none"> ● RVU50-A3-C RVU150-A3-C RVU300-A3-C 		LS支撑件 压块 盘头小螺钉 弹簧垫圈	1 1 1 1	
带磁铁缓冲器用卡爪 { 关于外形尺寸 无开关用， 请参阅第1384页。 }	<ul style="list-style-type: none"> ● RVU50-90-A1-C RVU150-90-A1-C RVU300-90-A1-C RVU800-90-A1-C 		盘头小螺钉 弹簧垫圈 磁环 磁铁支架 90°用卡爪 内六角螺栓		
	<ul style="list-style-type: none"> ● RVU50-100-A1-C RVU150-100-A1-C RVU300-100-A1-C RVU800-100-A1-C 		盘头小螺钉 弹簧垫圈 磁环 磁铁支架 100°用卡爪 内六角螺栓	卡爪 磁环 磁铁支架 内六角螺栓 盘头小螺钉 弹簧垫圈	1 2 2 1 2 2
	<ul style="list-style-type: none"> ● RVU50-180-A1-C RVU150-180-A1-C RVU300-180-A1-C RVU800-180-A1-C 		盘头小螺钉 弹簧垫圈 磁环 磁铁支架 180°用卡爪 内六角螺栓	卡爪 磁环 磁铁支架 内六角螺栓 盘头小螺钉 弹簧垫圈	1 2 2 1 2 2

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3 ※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

维修部件组件

产品名称	组件型号	外观	部件名称	数量
带磁铁 缓冲器用卡爪 〔无法制作带280°的 磁铁缓冲器用 卡爪。〕	● RVU50-270-A1-C RVU150-270-A1-C RVU300-270-A1-C RVU800-270-A1-C 〔关于外形尺寸 无开关用, 请 参阅第1384页。〕		卡爪 磁铁 磁铁支架 内六角螺栓 盘头小螺钉 弹簧垫圈	1 1 1 1 1 1
M形开关用安装部件	● RVU-00-A1		M形开关安装束带 安装部件 十字槽盘头小螺钉	1 1 1
密封圈螺钉组件	● RVU10-B1 RVU20-B1 RVU30-B1 RVU50-B1 RVU150-B1 RVU300-B1		O形圈 垫圈 十字槽盘头小螺钉 带垫圈的十字槽盘头小螺钉	2 1 2 2
阀组件	● RVU□□□-B2 10 20 30 50 1: AC100V 150 2: AC200V 300 3: DC24V V: 单电控线圈 W: 双电控线圈		阀 带垫圈的十字槽盘头小螺钉 垫圈	1 2 1
底座	● RV3U10-B3 RV3U20-B3 RV3U30-B3 RV3U50-B3 RV3U150-B3 RV3U300-B3		底座	1
角度可变量 开关	● RV3U-CT-□ 3R : 右侧安装用 3L : 左侧安装用 3RU : 导线垂直 右侧安装用 3LU : 导线垂直 左侧安装用		开关	1