








LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末
LSH-HP
LSH
FH100
BSA2
BHA・BHG
LHA
LHAG
HAP
HKP
HCP
HGP
HLF2
HLA・HLB
HLAG・HLBG
HLC
HLD
HMF
HMF-G
HMFB
HFP
FH500
HBL
HJL
HMD
HDL
HJD
BHE

产品名称	型号	卡爪的动作	缸径 (mm)	夹持力* (N)	行程 (mm)	记载 页码
线性导轨卡爪 (HP系列)	LSH-HP1 LSHL-HP1		φ6~φ32	3.3~158	4~22	1506
带测长功能 线性导轨卡爪 (HP系列)	LSHM-HP2		φ10~φ25	11~65	4~14	1508
线性导轨卡爪 (标准型)	LSH		φ10~φ25	11~65	4~14	1581
滑动变距卡爪 (迷你平行卡爪)	FH100		φ10~φ25	6~30	8~20	1590
超小型十字滚柱 平行卡爪	BSA2		φ6	3.5	4	1596
小型十字滚柱 平行卡爪	BHA		φ12~φ25	15~80	5~15	1600
带橡胶盖 小型十字滚柱 平行卡爪	BHG		φ12~φ25	15~80	5~15	1606
线性导轨卡爪	LHA		φ6~φ32	5.5~145	4~20	1612
带橡胶盖线性 导轨卡爪	LHAG		φ12~φ32	18~145	5~20	1620
平行卡爪	HAP-1C		φ15	18	8	1628
平行卡爪	HAP		φ20~φ40	20~100	16~41	1630
十字滚柱平行卡爪	HKP		φ32~φ80	160~1480	24~60	1636
卧式平行卡爪	HCP		φ12~φ32	12~75	20~40	1642
长行程 平行卡爪	HGP		φ25	17	56	1648

* 夹持力为气压0.5MPa、闭侧的值实际的夹持力因到夹持点的距离、卡爪的角度而异，因此在选择时，请参阅各产品的相应页码。

卡爪(平行卡爪)

体系表

产品名称			型号	卡爪的动作	缸径 (mm)	夹持力* (N)	行程 (mm)	记载 页码
薄型平行卡爪	长行程 薄型卡爪		HLF2		$\phi 8 \times 2 \sim \phi 20 \times 2$	20~135	12~96	1652
	薄型平行卡爪		HLA·HLB		$\phi 12 \sim \phi 20$	21~70	13~25	1662
	带橡胶盖 薄型平行卡爪		HLAG·HLBG		$\phi 12 \sim \phi 20$	21~70	13~25	1670
	薄型长行程 平行卡爪		HLC		$\phi 8 \times 2 \sim \phi 30 \times 2$	18~310	20~140	1678
	超薄型平行卡爪		HLD		$\phi 8 \times 4 \sim \phi 20 \times 4$	35~250	12~30	1686
蟹形平行卡爪	小型蟹形平行卡爪		HMF		$\phi 12 \times 2 \sim \phi 40 \times 2$	32~430	20~200	1690
	耐切削油规格 小型蟹形平行卡爪		HMF-G		$\phi 16 \times 2 \sim \phi 25 \times 2$	66~170	30~120	1700
	带线性导轨 大型蟹形平行卡爪		HMFB		$\phi 25 \times 2 \sim \phi 40 \times 2$	120~310	100~200	1708
	蟹形平行卡爪		HFP		$\phi 16 \times 2 \sim \phi 40 \times 2$	20~255	20~60	1714
支点卡爪	滑动变距卡爪 (迷你支点卡爪)		FH500		$\phi 10 \sim \phi 20$	2~15	开闭角度 20°	1720
	支点卡爪		HBL		$\phi 15 \sim \phi 40$	10~125	开闭角度 20°	1726
	肘节卡爪		HJL		$\phi 32 \sim \phi 63$	250~1800	开闭角度 28°	1732
	180° 开闭 薄型广角卡爪		HMD		$\phi 12 \sim \phi 25$	16~120	开闭角度 184°	1738
	180° 开闭广角卡爪		HDL		$\phi 25 \sim \phi 40$	10~50	开闭角度 180°	1744
	180° 开闭 大夹持力广角卡爪		HJD		$\phi 32 \sim \phi 63$	200~1250	开闭角度 184°	1748
自定心卡爪	自定心卡爪		BHE		$\phi 12 \sim \phi 32$	15~125	7~22	1752

* 夹持力为气压0.5MPa、闭侧的值实际的夹持力因到夹持点的距离、卡爪的角度而异，因此在选择时，请参阅各产品的相应页码。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末
LSH-HP
LSH
FH100
BSA2
BHA·BHG
LHA
LHAG
HAP
HKP
HCP
HGP
HLF2
HLA·HLB
HLAG·HLBG
HLC
HLD
HMF
HMF-G
HMFB
HFP
FH500
HBL
HJL
HMD
HDL
HJD
BHE