

MW4G4 Series

集成规格书的制作方法

● 集成阀型号 (示例)

切换位置分类
2种以上

配管口径
Rc3/8

集中端子台
左侧规格

MW4GB480-10-T10WM-6-3

● 机种型号

● 切换位置分类

● 配管口径

● 配线连接方式

● 选择项

● 连数

● 电压

● 端子・接插件针脚排列方式

・填写时请参阅“模块部件构成”(第1146～1156页)、第1125页、第1131页、第1132页选择型号。

产品名称	型号	安装位置																使用数量
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
终端模块 (第1149页)	NW4G4-E	L																1
	NW4G4-E	R																1
电装模块 (第1153页)	NW4G4-T	10																1
带电磁阀的阀模块 (第1125页、 第1131页、 第1132页)	NW4GB4	1	0-	10	-		-											1
	NW4GB4	2	0-	10	-		-											4
	NW4GB4	3	0-	10	-		-											1
	NW4GB4	0	-		-		-											
	NW4GB4	0	-		-		-											
	NW4GB4	0	-		-		-											
带遮蔽板的阀模块 (第1148页)	NW4GB4-MP		-		-													
	NW4GB4-MP		-		-													
隔断模块 (第1150页)	NW4G4-SA-																	
隔板类 (第1155页)	单独供气隔板	W4G4-P-																
	单独排气隔板	W4G4-R-																
	隔板型减压阀 (接单生产)	W4G4-SR-																
其他	隔断堵头 (第1155页)	M4TB3-NCP																
		M4TB3-NCR																2×
附件	消音器 (树脂)	SLW-15A																
	盲堵	GWP8-B																
		GWP10-B																
		GWP12-B																
	电缆夹 (第1155页)	W4G-																

编写集成规格书须知

- 无论电装模块的方式如何，请将配管口朝外，按照从左至右的顺序填写。
(请根据模块部件构成(第1146～1156页)填写所选模块型号和配置的指示。)
 - 请在表右侧的所需数量中填写所指定模块的总数。
 - 请在需要的附带部件处标注○。
 - 各系列均有集成规格书，因此请记入相应的规格书。
- MW4GB4 (底板横向配管) 第1182页
MW4GZ4 (底板底部配管) 第1183页
- 隔板的多段叠加组装为接单生产。
需要时请与本公司相应营业所协商。

配线规格书的制作方法(T10 仅AC规格)

标准配线、双配线时无需填写。

● 配线规格书(示例)


＊下述示例按照前页的集成规格书填写。

接插件针脚或端子台No.	阀No.															
T10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		a														
2		b														
3	a															
4																
5			a													
6			b													
7				a												
8				b												
9					a											
10					b											
11						a										
12						b										
13																
14																
15																
16																
COM																
COM																

● 配线规格书的注意事项

- ①需标准配线、双配线以外的配线时请填写，并附在集成规格书中。
这种情况下通过接单生产进行对应，因此请另行与本公司协商。
- ②阀No.是指将气口朝外，仅对阀模块从左至右进行编号的No.。
与安装位置的编号不同，敬请注意。
- ③带遮蔽板的阀模块已事先进行了配线。
“—MPS”为仅a侧配线，“—MPD”为a、b侧配线。
- ④“—MPS”无法组装双电控或3位电磁阀。
请调配带电磁阀的阀模块进行增连作业。
增连步骤请参阅第1176页。
- ⑤无法只事先安装增连用备用配线。请安装带遮蔽板的阀模块。

参考回路图 上页集成阀型号(示例)的参考回路图。



- [] 框表示各模块部件构成。
- 将配管口朝外，按从左到右的顺序设定集成阀的连数。
(※集成连数不含电装模块、终端模块。)
- 请根据模块部件构成(第1146～1156页)及个别配线、省配线集成阀、(第1125页、第1131页、第1132页)选择型号。
- 将配管口朝外，按从左到右的顺序设定安装位置。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

MW4GB4 模块集成阀规格书

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

发行

年

月

日

订单传票号

订单编号

● 集成阀型号

MW4GB40----

● 端子・接插件针脚排列方式

● 机种型号

● 切换位置分类

● 配管口径

● 配线连接方式

● 选择项

● 连数

● 电压

贵公司名

经办人

先生/小姐

订单No.

・填写时请参阅“模块部件构成”（第1146～1156页）、第1125页、第1131页、第1132页选择型号。

产品名称		型号	安装位置																使用数量
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
终端模块 (第1149页)		NW4G4-E																	
		NW4G4-E																	
电装模块 (第1153页)		NW4G4-T																	
带电磁阀的阀模块 (第1125页、 第1131页、第1132页)		NW4GB4	0-		-														
		NW4GB4	0-		-														
		NW4GB4	0-		-														
		NW4GB4	0-		-														
		NW4GB4	0-		-														
带遮蔽板的阀模块 (第1148页)		NW4GB4-MP	-		-														
		NW4GB4-MP	-		-														
隔断模块 (第1150页)		NW4G4-SA-																	
隔板类 (第1156 页)	单独供气隔板	W4G4-P-																	
	单独排气隔板	W4G4-R-																	
	隔板型减压阀 (接单生产)	W4G4-SR-																	
其他	隔断堵头 (第1155页)	M4TB3-NCP																	
		M4TB3-NCR																	2×
附件	消音器(树脂)	SLW-15A	请在右侧的使用数一栏中填写使用数。																
	盲堵	GWP8-B																	
		GWP10-B																	
		GWP12-B																	
	电缆夹 (第1155页)	W4G-																	

● 配线规格书(标准配线、双配线时无需填写。)

接插件针脚或端子台No.		阀No.															
T10		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
COM																	
COM																	

注：T7※用集成规格书，请参阅第1184页。

MW4GZ4 模块集成阀规格书

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

订单传票号

订单编号

● 集成阀型号

MW4GZ40----

● 端子・接插件针脚排列方式

● 机种型号

● 切换位置分类

● 配管口径

● 配线连接方式

● 选择项

● 连数

● 电压

发行

年

月

日

贵公司名

经办人

先生/小姐

订单No.

・填写时请参阅“模块部件构成”(第1146～1156页)、第1125页、第1131页、第1132页选择型号。

产品名称		型号	安装位置																使用数量
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
终端模块 (第1149页)		NW4G4-E																	
		NW4G4-E																	
电装模块 (第1153页)		NW4G4-T																	
带电磁阀的阀模块 (第1125页、 第1131页、第1132页)		NW4GB4	0-		-														
		NW4GB4	0-		-														
		NW4GB4	0-		-														
		NW4GB4	0-		-														
		NW4GB4	0-		-														
带遮蔽板的阀模块 (第1148页)		NW4GB4-MP	-		-														
		NW4GB4-MP	-		-														
隔断模块 (第1150页)		NW4G4-SA-																	
隔板类 (第1156页)	单独供气隔板	W4G4-P-																	
	单独排气隔板	W4G4-R-																	
	隔板型减压阀 (接单生产)	W4G4-SR-																	
其他	隔断堵头 (第1155页)	M4TB3-NCP																	
		M4TB3-NCR																	2×
附件	消音器(树脂)	SLW-15A	请在右侧的使用数一栏中填写使用数。																
	盲堵	GWP8-B																	
		GWP10-B																	
		GWP12-B																	
	电缆夹 (第1155页)	W4G-																	

● 配线规格书(标准配线、双配线时无需填写。)

接插件针脚或端子台No.	阀No.															
T10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
COM																
COM																

注：T7※用集成规格书，请参阅第1184页。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV 2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

