


















体系表

MN3E⁰₀₀ · MN4E⁰₀₀ 系列


4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

系列外观		位置线圈数 (注1) JIS图符号			
<p>※实际产品的JIS符号根据空间及气口位置的关系，有时会与本图有所不同。</p>					
3 通 阀	MN3E00 3通阀  (阀间距 7.0mm)	3通阀 ● 2位NC自复位型 (压差弹簧复位)  N3E0010/N3E010	● 2位NO自复位型 (压差弹簧复位)  N3E00110/N3E0110	● 2位NC自保持型  N3E0020/N3E020	● 2位NO自保持型  N3E00210/N3E0210
	MN3E0 3通阀  (阀间距 10.0mm)				
3 通 阀 2 个 内 置 型	MN3E00 3通阀2个内置型  (阀间距 7.0mm)	3通阀2个内置型 ● NC/NC型自复位型 (压差复位)  N3E00660/N3E0660	● NC/NC型自复位型 (压差弹簧复位)  N3E0066S0/N3E066S0	● NC/NO型自复位型 (压差复位)  N3E00670/N3E0670	● NC/NO型自复位型 (压差弹簧复位)  N3E0067S0/N3E067S0
	MN3E0 3通阀2个内置型  (阀间距 10.0mm)	● NO/NC型自复位型 (压差复位)  N3E00760/N3E0760	● NO/NC型自复位型 (压差弹簧复位)  N3E0076S0/N3E076S0	● NO/NO型自复位型 (压差复位)  N3E00770/N3E0770	● NO/NO型自复位型 (压差弹簧复位)  N3E0077S0/N3E077S0
4 通 阀	MN4E00 4通阀  (阀间距 7.0mm)	4通阀 ● 2位单电控自复位型 (压差弹簧复位)  N4E0010/N4E010	● 2位双电控自保持型  N4E0020/N4E020		
	MN4E0 4通阀  (阀间距 10.0mm)	● 3位中封  N4E030	● 3位ABR连接  N4E040	● 3位PAB连接  N4E050	

MN3E⁰₀₀ · MN4E⁰₀₀ Series

	配线方式		手动装置		其他选择项	
4GA/B	T30(N)	D-Sub接插件	TM1A	中间电装模块 (RITS6PX2)	无符号	● 非锁定·锁定式通用 (标准配备)
M4GA/B	T30(N)R				E	低发热·省电回路内置型
MN4GA/B					A	臭氧对应产品
4GA/B (气控阀)					F	AB气口内置过滤网
4GB 带传感器						网眼孔径φ0.3mm
4GD/E						AB气口过滤网
M4GD/E	T50	20针扁平电缆接插件 (带电源端子)	TM1C	中间电装模块 (RITS6PX1)		
MN4GD/E	T50R				U	个别电源供给功能内置(AUX)型
4GA4/B4						※仅限MN3E0·MN4E0
MN3E						
MN4E						
W4GA/B2						
W4GB4						
MN3S0	T51	20针扁平电缆接插件 (无电源端子)	TM52	中间电装模块 (10针扁平电缆接插件)	M	非锁定专用
MN4S0	T51R					
4SA/B0						
4KA/B						
4KA/B (气控阀)						
4F						
4F (气控阀)						
PV5G	T52	10针扁平电缆接插件 (无电源端子)	T6G1	串行传输		
GMF	T52R				D※	个别配线D形接插件
PV5						
GMF						
PV5S-0						
3Q						
MV3QR						
3MA/B0	T53	26针扁平电缆接插件 (无电源端子)	T7※	串行传输(紧贴型)		
3PA/B	T53R				D※	个别配线D形接插件 无插座、附带插座·端子
P·M·B						
NP·NAP						
NVP						
4G※0EJ						
4F※0EX						
4F※0E						
HMV						
HSV						
2QV						
3QV						
SKH						
消音器						
全气动系统 (全空压)						
全气动系统 (V)						
卷末						
						遮蔽模块

电线连接回路图



4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P•M•B
NP•NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末